

Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter - Weiß

Product ID: MDP2HDVGAW



Mit dem Mini DisplayPort™-Reiseadapter MDP2HDVGA können Sie Ihr mDP-fähiges Microsoft® Surface™ Pro, Ultrabook™ oder Notebook an einen beliebigen VGA- oder HDMI®-Monitor anschließen. Der schlanke Adapter ist in elegantem Weiß gehalten, das hervorragend zu Ihrem MacBook Pro® oder MacBook Air® passt.

Warum sollten Sie mehrere Adapter mitführen, wenn Sie nur einen benötigen? Statt zwei verschiedene Adapter bereithalten zu müssen, bietet der mDP-Reiseadapter sowohl VGA- als auch HDMI-Ausgänge, sodass Sie einen Laptop mit jedem modernen Display in Konferenzraum oder Klassenzimmer verbinden können. Damit ist er eine ideale Plug and Play-Lösung für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro.

Und da der Konverter Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p unterstützt, können Sie eine Mini DisplayPort-Videoquelle in HDMI oder VGA konvertieren, ohne die Videoqualität zu beeinträchtigen.

Der Reise-A/V-Adapter optimiert die Mobilität dank geringem Platzbedarfs und Leichtbauweise. Die praktische Bauweise gewährleistet, dass der Adapter so mobil ist wie Ihr Laptop und leicht in die Laptoptasche oder die Tragetasche passt und Sie vermeiden somit, dass mehr als ein Adapter mitgeführt werden muss. Mit diesem Adapter können Sie in praktisch jeden Konferenzraum treten und sind sofort bereit zur Präsentation. So machen Sie einen hervorragenden ersten Eindruck und ersparen sich die Peinlichkeit, die Tasche nach dem richtigen Anschluss durchsuchen zu müssen.

Der 2-in-1-Konverter ist kompatibel mit dem Intel Thunderbolt-Port am Mac oder PC und lässt sich ohne Software oder Treiber installieren.

Der MDP2HDVGAW wird Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Führen Sie den Adapter unterwegs mit, um praktisch jedes Display anzuschließen.
- Schließen Sie Ihren BYOD-Laptop/Ultrabook auf der Arbeit an ein bereitgestelltes HDMI- oder VGA-Display an
- Schließen Sie ein VGA- oder HDMI-Display an einen Mini DisplayPort-Laptop an, um es als zweiten Monitor zu verwenden

Features

- Dank 2-in-1-Design können Sie Ihren mDP-Computer mithilfe eines einzelnen Adapters mit jedem HDMI- oder VGA-Display verbinden
- Optimieren Sie die Mobilität mit einem kompakten, leichten Adapter, den Sie ganz einfach in Ihrer Laptoptasche mitführen können
- Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™
- Plug and Play-Installation
- Kein Netzadapter erforderlich
- Elegantes weißes Design passt hervorragend zu Ihrem Mac®

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Active
	Active or Passive Adapter	Passive
	AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-Ausgang	HDMI - 1.4
	AV-Ausgang	VGA
	Audio	Yes
Leistung	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Audiospezifikationen	HDMI - 7.1 Channel Audio
	MTBF	1,097,978 Stunden
Steckverbinder	Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20 pin)
	Steckverbinder B	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Steckverbinder B	HDMI (19 pin)

Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Der HDMI-Port ist ein passiver Anschluss.
	Hinweis	Der VGA-Port ist ein aktiver Anschluss.
		Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	40 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften	Farbe	White
	Kabellänge	5.9 in [1.5 cm]
	Produktlänge	7.5 in [1.9 cm]
	Produktbreite	2.2 in [57.000 mm]
	Produkthöhe	0.4 in [11.000 mm]
	Produktgewicht	1.1 oz [30.060 g]

Verpackungsinformationen	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.9 in [2.0 cm]
	Package Height	0.5 in [13.000 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.6 oz [44.000 g]

Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	Mini DisplayPort auf HDMI / VGA-Adapter
-------------------	--------------------	---

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

