

Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet avec Power over Ethernet (PoE) - Remplacé par I13P-SERIAL-ETHERNET

N° de produit: NETRS2321POE



Le serveur de périphériques série RS232 Ethernet NETRS2321POE 1 port avec alimentation par Ethernet (PoE) vous permet d'installer vos périphériques RS232 à tout endroit de votre WAN/LAN Ethernet TCP/IP et 'y accéder comme s'ils étaient à côté de vous, même par Internet !

Le serveur de périphériques série est conçu pour fonctionner harmonieusement avec vos autres ports embarqués et additionnels comme si ceux-ci étaient intégrés dans votre ordinateur. Idéal pour les applications série d'automatisation industrielle, de sécurité, de point de vente ou à longue portée, il offre une performance fiable quel que soit l'environnement.

Le serveur de périphériques série/Ethernet permet l'alimentation par Ethernet (PoE) lorsqu'il est connecté à un périphérique compatible. Vous n'avez donc plus besoin d'une source d'alimentation externe et d'une prise, ce qui vous permet de placer facilement le serveur de périphériques là où vous en avez besoin.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Fabrication (machines à commande numérique, équipement de commande de processus, lecteurs de code à barres, imprimantes série)

- Sécurité (contrôle UPS, panneaux de clé d'accès, caméras vidéo, lecteurs de carte)
- Contrôle de l'environnement (éclairage, température, horloges)
- Point de vente (lecteurs de carte de crédit/débit, imprimantes de reçus, lecteurs de code à barres, caisses enregistreuses, balances)
- Hôpital (équipement de surveillance des patients, stations d'infirmières)
- Réception d'hôtel (imprimantes série, lecteurs de code à barres, clavier, souris, imprimante de reçus, lecteur de carte de crédit/débit)
- Salons de réception/restaurants (lecteur de carte de crédit/débit, imprimantes série)

Spécifications techniques

- Prise en charge de l'Ethernet standard et de l'alimentation par Ethernet (PoE)
- Prise en charge des protocoles UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP et ARP (Ping)
- Fixation murale
- Port LAN RJ45 10/100 Mb/s intégré
- Vitesses de transfert allant jusqu'à 115,2 Kb/s par port
- Prise en charge de l'auto-négociation (MDI/MDI-X)
- Compatible avec Windows® 2000, XP 32 bits et Vista 32 bits

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Normes de l'industrie	PoE IEEE 802.3af

Performance

Vitesse max. de transfert de données	115,2 Kbit/s
Bits de données	6, 7, 8
Bits d'arrêt	1, 2
MTBF	233,403 Hours
Protocoles pris en charge	UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP, ARP-Ping

Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
		1 - RJ-45
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® Vista (32), XP (32), 2000
Notes spéciales / Configuration		
	Patents and Licenses	The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive. • United States Patent No. 5,406,260 (expired) • United States Patent No. 6,650,622 • United States Patent No. 7,457,250 • United States Patent No. 8,155,012 • United States Patent No. 8,902,760 • United States Patent No. 8,942,107 • United States Patent No. 9,019,838 • United States Patent No. 9,049,019 • United States Patent Application No. 14/695,456 • United States Patent Application No. 14/726,940
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	3 - Pulsation, liaison/activité, 10/100 Mb/s
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	0.3 A
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	0.1A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation
électrique 1.2

Conditions
environnementales

Température de
fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Température de
stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Humidité Humidité relative de 5~95 %

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium

Longueur du produit 4.2 in [10.7 cm]

Largeur du produit 2.6 in [6.6 cm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.5 cm]

Poids du produit 9.1 oz [259.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 11.6 in [29.4 cm]

Package Width 7.6 in [19.2 cm]

Package Height 2.8 in [7.0 cm]

Poids brut 2.1 lb [0.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Serveur de périphériques série sur IP industriel
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du

Nord / GB / EU)

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis