

Adaptateur mini DP 3 en 1 - Dongle Hub Adaptateur d'Écran Multiport Audio-Vidéo : Convertisseur 3 en 1 Mini DP vers port VGA, DVI ou HDMI - Blanc

N° de produit: MDP2VGDVHDW



Le convertisseur Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI MDP2VGDVHDW offre une solution 3-en-1 permettant de connecter une source Mini DP comme un MacBook Pro® ou un MacBook Air® compatible Thunderbolt™ à un écran VGA, DVI ou HDMI. Cet adaptateur léger et compact, qui garantit la compatibilité avec presque tout écran, téléviseur ou vidéoprojecteur, constitue une solution plug-and-play idéale pour les déplacements ou les applications professionnelles BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.

Vous pouvez vous connecter dès votre entrée dans une salle de conférence, et ce, même si vous ne connaissez pas les ports disponibles. Le modèle MDP2VGDVHDW optimise la connectivité audio/vidéo de votre MacBook® en proposant trois différents ports de sortie dans un seul adaptateur compact.

Le convertisseur 3-en-1 est compatible avec Intel® Thunderbolt lorsqu'il est connecté directement à un port d'entrée/sortie DisplayPort sur Thunderbolt. De plus, le câble convertisseur prenant en charge des résolutions pouvant atteindre 1920 x 1200/1080p, vous pouvez convertir une source vidéo Mini DisplayPort en VGA, HDMI ou DVI sans compromis sur la qualité vidéo.

Compact et léger, le convertisseur Mini DisplayPort ne nécessite aucun adaptateur d'alimentation et optimise la portabilité en se glissant facilement dans le sac de votre ordinateur portable.

Le design élégant tout en blanc du modèle MDP2VGDVHDW sera parfait près de votre MacBook® Pro ou MacBook Air®.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Emmenez cet adaptateur lors de voyage pour vous connecter à presque tous les écrans que vous rencontrerez
- Connectez votre ordinateur portable/Ultrabook BYOD (Apportez votre propre appareil) à un écran HDMI, DVI ou VGA au travail
- Connectez un écran DVI, VGA ou HDMI à votre ordinateur portable Mini DisplayPort pour l'utiliser comme moniteur secondaire

Spécifications techniques

- **ADAPTATEUR D'AFFICHAGE 3 EN 1** : Connectez une source mDP à pratiquement n'importe quel écran à l'aide d'un seul adaptateur; Prend en charge les formats mDP vers HDMI, DVI ou VGA; Son surround 7.1 canaux via HDMI pour des configurations AV haute fidélité
- **RÉSOLUTIONS VIDÉO** : Cet adaptateur vidéo de voyage prend en charge jusqu'à 4K à 30 Hz via la sortie HDMI et jusqu'à 1920x1200/1080p via les sorties DVI et VGA; Conçu pour des déploiements polyvalents dans les environnements d'affichage modernes et hérités
- **PLUG-AND-PLAY** : Adaptateur indépendant du système d'exploitation, ne nécessite aucun pilote ni logiciel, idéal pour des déploiements rapides sur les systèmes Windows, macOS et Linux sans surcoût informatique
- **CONCEPTION PRATIQUE POUR LES DÉPLACEMENTS** : Cet adaptateur A/V, il se glisse facilement dans un sacoches de PC; Il est idéal pour les installations mobiles, les postes de travail fixes et les professionnels de l'informatique en déplacement
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : Conception unidirectionnelle (convertit uniquement une source Mini-DisplayPort vers un moniteur HDMI/DVI/VGA); Ports HDMI/DVI passifs; Port VGA actif; Longueur du câble : 15 cm; Couleur : blanc

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
	Passif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2

Sortie AV DVI-D - Single-Link

HDMI - 1.4

VGA

Prise en charge audio Oui

Performance

Maximum Cable Distance To Display 49.9 ft [15.2 m]

Résolutions analogiques max. 1920x1200/1080p

Résolutions numériques max. 1920x1200/1080p

Prise en charge grand écran Oui

Spécifications audio Son surround 5.1 (dépendant de la source et de la destination vidéo)

HDMI - 7.1 Channel Audio

VGA - No Audio Support

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

1 - DVI-D (25 broches)

Notes spéciales / Configuration

Remarque L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule sortie vidéo à la fois. En cas de connexions multiples, seule une des sorties fonctionnera.

Le port HDMI est un port passif.

Le port DVI-D est un port passif.

Le port VGA est un port actif.

Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 10~85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Longueur de câble	5.9 in [150 mm]
Longueur du produit	10.6 in [27.0 cm]
Largeur du produit	1.8 in [4.5 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	2.0 oz [57.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.0 in [12.6 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	1.0 in [2.5 cm]
Poids brut	1.1 oz [30.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI/VGA/DVI
	1 - Guide d'installation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

