

Consola Portátil KVM para Laptop - Adaptador Crash Cart para Convertir una Laptop en Consola KVM

ID del Producto: NOTECONS01



El Adaptador USB 2.0 Crash Cart para Computadora Portátil a Consola KVM, NOTECONS01 permite convertir su laptop o netbook en un crash cart transportable para sala de servidores, eliminando la necesidad de ir arrastrando un monitor grande y pesado, un teclado y un mouse. Este adaptador ofrece streaming de VGA desde cualquier computadora host a un laptop y emula las salidas del mouse y teclado del portátil brindando un simple acceso y administración de servidores, PCs y otros dispositivos sin periféricos conectados.

Con portabilidad para el administrador móvil o técnico en mente, este adaptador alimentado a través de USB de diseño pequeño no requiere de accesorios adicionales para conectarse a la mayoría de los servidores, ni de instalación de software del lado del servidor. Además, el adaptador del tamaño de un bolsillo, se alimenta de las conexiones USB del lado del servidor, permitiendo a una computadora portátil/netbook que dure más tiempo sin consumir energía de la batería.

Asegurando el control total de las unidades conectadas, este Adaptador proporciona acceso inmediato a la pantalla POST y al BIOS, y además permite administrar la configuración total de la PC o máquina conectada; los administradores se pueden conectar a una servidor/dispositivo sin periféricos sin la necesidad de recurrir a una costosa solución de consola LCD en rack o un monitor pesado, teclado y mouse.

Cómo funciona:

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Elimina la necesidad de crash carts enormes y pesados en la sala de servidores o redes de distribución
- Solución eficaz y económica para lugares en los cuales las Consolas LCD en bastidor dedicadas son demasiados costosas o engorrosas para instalar
- Mantenimiento de servidores sin periféricos
- Reparación de servidores móviles
- Mantenimiento y reparación del ATM y VLT

Características

- **DE LAPTOP A SERVIDOR:** El adaptador USB de crash cart conecta su portátil a un sistema sin monitor, convirtiendo su laptop en una consola portátil para servidores en rack en su sala de servidores, PCs, cajeros automáticos, quioscos, etc
- **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EFICAZ:** Transfiere archivos fácilmente, haga capturas de pantallas y registre la actividad del servidor mediante el software del crash cart - Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que estén instalados los drivers más recientes
- **CONTROL A NIVEL DE BIOS:** Conecte el adaptador de crash cart para laptops a su computadora mediante el cable USB incluido y a continuación, conecte los cables USB y VGA integrados a su servidor para obtener un control instantáneo a nivel de BIOS
- **AUTOALIMENTADO:** El adaptador KVM se alimenta de la conexión USB del lado del servidor y no necesita una toma de CA, lo que le permite conectarse a cualquier PC o dispositivo con un puerto de salida VGA y una conexión USB
- **DISEÑO COMPACTO:** Este adaptador de tamaño de bolsillo y conforme a la TAA, no requiere accesorios adicionales, por lo que elimina la necesidad de transportar un crash cart tradicional cuando solucione problemas y preste servicio a sus sistemas

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB y PS/2
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	No
Resolución Analógica Máxima	1920x1200 @ 60Hz
Cantidad Máxima de Usuarios	1
MTBF	284.000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	1 - USB Mini B (5 pines)
Conectores del Host	1 - PS/2 (6 pines, mini DIN)
	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software

Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
-------------------	---------------------------------------

Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022

macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0

Linux 2.6.x y superior (solamente las versiones LTS;
glibc 2.18 o superior)

Observaciones /
Requisitos

Nota

Si va a utilizar una interfaz con un dispositivo Linux, este adaptador solo es compatible con teclados QWERTY estándar en modo de configuración para inglés de Estados Unidos

Indicadores

Indicadores LED

1 - Enlace Host/Servidor de Video (VGA)

1 - Enlace Mouse/Teclado (USB,PS/2) del Host/Servidor

1 - Enlace Consola del Usuario/USB

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB

Tensión de Entrada 5V DC

Tensión de Salida 5 DC

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Humedad HR 80%

Características
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 1 x 15in (385mm) USB host cable

1 x 11in (290mm) VGA host cable

1 x 6ft (1.8m) USB Console cable

Longitud del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Ancho del Producto	2.9 in [7.4 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Profundidad del Producto	4.5 in [115 mm]
Peso del Producto	6.0 oz [170.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.8 in [29.9 cm]
Ancho de la Caja	6.5 in [16.5 cm]
Altura de la Caja	2.1 in [5.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	13.6 oz [384.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Consola KVM USB PS/2
	1 - Cable USB
	1 - Adaptador USB a PS/2

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.