

USB-C till dubbel DisplayPort 1.2-adapter, USB Type-C MST-hubb för flera bildskärmar, dubbel 4K 30 Hz/1080p 60 Hz DP-skärmförlängare/-splitter för bärbar dator, HDR, extra lång inbyggd kabel - endast för Windows

Produkt ID: MSTCDP122DP



Med denna USB-C till DisplayPort MST-hubb kan du ansluta två DisplayPort-skärmar till din USB Type-C Windows-enhet, vilket hjälper dig att maximera din produktivitet.


Då dagens enheter blir allt mer bärbara kan du inte låta dig begränsas till färre videoutgångar och din lilla integrerade skärm. Denna multiströmningstransporthubb ger dig en lösning som låter dig ansluta två separata bildskärmar till din USB-C-dator, vilket gör det mycket enklare att göra flera saker samtidigt.

Med denna USB-C till DisplayPort-adapter för dubbelskärm kan du spegla din bildskärm på ytterligare bildskärmar eller strömma oberoende innehåll till varje bildskärm, vilket gör den till det perfekta tillbehöret för resor eller "hot-desking".

MST-teknik använder ditt befintliga videokort för att minimera användningen av systemets resurser och samtidigt ge Ultra HD 4K-upplösningar för två skärmar eller displayer samtidigt. Eftersom splittern för dubbla skärmar kan sända HD i 1080p och UHD 4K är den dessutom perfekt för alla högupplösta uppgifter som till exempel grafisk design och CAD-ritningar.

Multiströmningstransport erbjuder en problemfri installation tack vare inbyggt stöd för alla Windows-enheter som stöder DP alt-läge över USB Type-C. Den här USB-C-adaptern för dubbelskärm är Thunderbolt 3-kompatibel och erbjuder garanterad snabbkoppling och installation utan särskilda drivrutiner eller programvaror. Dessutom drivs denna DP MST-hubb av USB-C-porten, vilket innebär att ingen extern nätkabel behövs.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Utvidga skrivbordet till ytterligare bildskärmar eller skärmar
- Skapa dynamisk digital skyltning med en panoramavideovägg
- Undvik sidrullning genom visning på dubbla skärmar
- Redigera media på flera skärmar i alla riktningar
- Perfekt för resor eller "hot-desking"

Funktioner

- **KONFIGURATION FÖR FLERA BILDSKÄRMAR:** USB Type-C till dubbel DisplayPort-adapter/-splitter driver upp till 2x 4K 30 Hz eller 2x 1080p 60 Hz DP-skärmar med en USB-C DP-alt-lägesport på bärbara Windows-datorer. TB3/TB4/USB4-kompatibel. Ej kompatibel med macOS
- **INGA DRIVRUTINER ELLER PROGRAMVARA:** Öka produktiviteten genom att lägga till två utökade eller speglade skärmar till en bärbar Windows-dator. Utnyttja integrerade eller diskreta GPU-funktioner (Intel/AMD/Nvidia) för högpresterande grafik med minimal CPU-användning
- **HÅRDVARUKOMPATIBILITET:** Värdsystemet måste stödja DP-alt-läge 1.2/HBR2/MST. Kontrollera det maximala antalet skärmar som stöds av din GPU. Vissa GPU-chip (som Intel HD Graphics) kan bara stödja maximalt tre skärmar.
- **EXTRA LÅNG KABEL:** 30 cm inbyggd kabel för utökad räckvidd minskar belastningen på USB-C-porten/kontakten på 2-i-1-enheter som Surface Pro 7, HP Elite x2/bärbara datorer på höj- och sänkbara stativ. Perfekt att använda när du reser, på kontoret, hemmakontoret och delade arbetsytor
- **VÅR FÖRDEL:** Inkluderade anslutningsverktyg för IT-proffs och IT-supportteam med Windows Layout Utility som återställer Windows-apparnas placering när USB-C till dubbel DisplayPort-adapter ansluts på nytt

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	USB-C

Portar	2
AV-utgång	DisplayPort - 1.2
Audio	Ja
Chipset-ID	MegaChips - STDP4320
	VIA/VLI - VL100

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Maximal digital upplösning	3840x2160 @ 30 Hz
Stödda upplösningar	<p>Obs.: MST delar 21,6 Gbps över alla anslutna skärmar. Högre upplösningar kan begränsa den tillgängliga bandbredden för resterande portar, se våra riktlinjer nedan för att avgöra den idealiska upplösningen för din konfiguration.</p> <p>Genomsnittlig upplösning bandbreddsallokering</p> <p><small>1920x1080 (HD 1080p) @ 60 Hz - 22 % 1920x1200 @ 60 Hz - 30 % 2560x1440 @ 60 Hz - 35 % 2560x1600 @ 60 Hz - 38 % 3840x2160 (Ultra HD 4K) @ 30 Hz - 38%</small></p> <p><small>Obs.: Att gå över 100 % reducerar funktionaliteten.</small></p>
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	DisplayPort - 5.1 Channel Audio

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
Connector B	2 - DisplayPort (20-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Microsoft Windows® 11, 10, 8/8.1, 7
-------------------	-------------------------------------

Särskilda

anmärkningar/krav

Obs. DisplayPort 1.2 med MST+HBR2-stöd från GPU krävs för oberoende sändningar till skärmar

Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	50-90 %

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	12.8 in [32.4 cm]
Produktlängd	15.2 in [38.6 cm]
Produktbredd	2.3 in [5.8 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.4 cm]
Produktvikt	1.6 oz [44.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.5 oz [128.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - MST-hubb
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.