

Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3

ID del Producto: MSTCDP122HD



Este concentrador MST le permite conectar dos monitores HDMI® a su laptop equipado con USB-C™. MST funciona en cualquier dispositivo Windows®, compatible con modo Alt (alternativo) de DisplayPort a través de USB Type-C™, como los modelos de computador portátil Dell Precision™ y Dell XPS™ y ASUS® ROG GL752. El concentrador MST también funciona con los puertos Thunderbolt™ 3 para proporcionar conversiones Thunderbolt 3 a HDMI dual.

El concentrador USB-C HDMI obtiene la alimentación mediante el puerto USB-C, de manera que no se requiere adaptador de alimentación adicional. Este adaptador funciona con dispositivos USB Type-C que transmiten una señal de video DisplayPort.

Las generaciones más recientes de computadores portátiles son más portátiles que nunca. Pero esto puede significar que se cuenta con menos salidas de video y se está limitado a la pantalla integrada de su computador portátil. Este concentrador USB-C MST resuelve estos problemas, ya que le permite conectar dos pantallas HDMI independientes a través de un puerto USB-C de su computador, lo cual facilita en gran medida el trabajo multitarea.

El concentrador MST permite extender su escritorio en otros monitores y mostrar contenido independiente en cada pantalla. Esto facilita el trabajo multitarea y aumenta su productividad: solución perfecta para facilitar la conectividad en zonas de trabajo compartidas, mediante un conjunto de teclado y ratón inalámbricos.

Este concentrador también le permite duplicar una misma imagen en varias pantallas, para aplicaciones de visualización remota de contenido, como murales de señalización digital.

La tecnología MST utiliza su tarjeta gráfica existente para minimizar el uso de los recursos del sistema, a la vez que ofrece resoluciones 4K Ultra HD. La tecnología 4K es compatible con los dispositivos audiovisuales más recientes y ofrece cuatro veces la resolución que ofrece 1080p. Además, dado que el concentrador MST ofrece una salida de alta definición de 1080p, constituye una solución perfecta

para aplicaciones que requieren alta resolución, como diseño gráfico y dibujos CAD.

El concentrador MST USB-C a HDMI, modelo MSTCDP122HD, está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Extienda su escritorio a monitores o pantallas adicionales
- Cree señalización digital mediante un muro multivídeo panorámico
- Evite el desplazamiento usando la barra lateral mediante la expansión a dos monitores
- Edite contenido multimedia en varias pantallas, en cualquier orientación
- Ideal al viajar o desplazarse o compartir una oficina temporal

Características

- Maximice su productividad mediante la conexión de dos pantallas HDMI independientes a su computador
- Conecte su computador USB-C a dos pantallas HDMI, como televisores, monitores o proyectores
- Aumente el rendimiento de video externo mediante la compatibilidad con dos monitores con resoluciones de hasta 4K (30Hz)
- Compatible con puertos Thunderbolt 3
- **FÁCIL DE USAR:** Este adaptador para dos monitores utiliza la tecnología MST para admitir de forma nativa sus monitores HDMI, lo que permite una configuración plug-and-play sin necesidad de controladores. Es totalmente compatible con los sistemas Windows

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Cantidad de Puertos	2
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	HDMI - 1.4

Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	MegaChips - STDP4320 Parade - PS8402A VIA/VLI - VL100

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Resolución Digital Máxima	3840x2160 a 30Hz
Resoluciones Admitidas	<p><p>Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.</p><p>Average resolution bandwidth allocation</p><p><small>1920x1080 (1080p) @60hz - 22% 1920x1200 @60hz - 30% 2560x1440 @60hz - 35% 2560x1600 @60hz - 38% 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%</small></p><p><small>Note: Exceeding 100% will reduce functionality.</small></p></p>
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio

Conector(es)

Conector A	Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

Software

Compatibilidad OS	Windows 11, 10, 8.1, 8
-------------------	------------------------

Observaciones / Requisitos

Nota	Para que su dispositivo equipado con USB-C funcione con este adaptador, debe ser compatible con vídeo
------	---

(modo Alt (alternativo) de DisplayPort).

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	50 a 90%

Características
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	11.5 in [29.2 cm]
Longitud del Producto	2.4 in [62 mm]
Ancho del Producto	2.3 in [58 mm]
Altura del Producto	0.5 in [13 mm]
Peso del Producto	1.6 oz [44 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.0 oz [143 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	Concentrador MST
	Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.