

100Mbps Full/Low Profile Ethernet Multi Mode SC glasvezel PCI NIC kaart 2km

Productcode: PCI100MMSC



De PCI100MMSC 100 Mbit/s PCI Ethernet Glasvezel (MM SC) Netwerkkkaart biedt de perfecte oplossing voor glasvezel aan uw bureau, waarmee u een multimode SC glasvezelpoort kunt toevoegen aan uw systeem via een beschikbare standaard of low-profile PCI-slot.

De Ethernet Glasvezel Netwerkkkaart is een eenvoudige oplossing voor het rechtstreeks aansluiten van een computer op een glasvezelnetwerk en kan worden geïnstalleerd in een PCI-slot. Met ondersteuning voor full-duplex en overdrachtsnelheden van 10/100 Mbit/s is deze kaart uitermate geschikt voor toepassingen waarbij een hoge bandbreedte nodig is tot op 2 km afstand.

Afbeeldingen Toepassing: De PCI100MMSC kan eenvoudig worden geïnstalleerd

Ideaal voor beveiligde netwerken en biedt een directe glasvezelverbinding die niet onderhevig is aan elektronische interferentie zoals standaard RJ45-netwerken.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een 10/100 Mbit/s SC-glasvezelaansluiting toe aan een pc via PCI
- Voeg netwerkconnectiviteit toe aan een pc tot op 2 km afstand
- Leg een veilige verbinding tussen een pc en een glasvezelschakelaar
- Perfect voor geïntegreerde industriële signaleringssystemen en high-speed videobewaking

Eigenschappen

- Voldoet aan de PCI 2.1-normen
- Advanced Configuration Power Management Interface (ACPI) 1.0
- Ondersteunt Energiebeheer voor PCI-bus 1.0/1.1 en Energiebeheer voor Netwerkkapparatuur 1.0a
- Voldoet aan de PC99, PC2001 en NET PC-vereisten
- VLAN-beheer
- Optische golflengte van 1310 nm
- Maximale glasvezelafstand van 2 kilometer
- Ondersteunt Wake-on-LAN
- Diagnostische hulpprogramma's voor de verbinding
- WHQL-gecertificeerde drivers

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Interface	Glasvezel Ethernet
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Industriestandaarden	IEEE802.3u 100Base-FX, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p
Chipsetcode	VIA/VLI - VT6105M

Prestaties		
	Wake On Lan	Ja
	Buffergrootte	2 KB
	Compatibele netwerken	100 Mbit/s
	Full duplex ondersteuning	Ja
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
	Externe poorten	1 - Glasvezel SC duplex
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Linux 3.5.x tot 4.4.x Alleen LTS-versies
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Green - verbinding 1 - Groen - Activiteit
Voeding		
	Vermogensopname	1W
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	4.8 in [12.1 cm]
	Breedte product	2.2 in [5.6 cm]
	Hoogte product	0.7 in [1.8 cm]

Gewicht product		2.8 oz [80 g]
Verpakkingsinformatie		
Verpakkingsaantal		1
Lengte Verpakking		8.4 in [21.3 cm]
Package Width		2.0 in [50 mm]
Package Height		6.9 in [17.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)		7.1 oz [200 g]
Wat wordt er meegeleverd		
Meegeleverd		1 - PCI SC-glasvezel 10/100-netwerkaart
		1 - Low-profile bracket
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding
Garantiebepalingen		
Warranty		2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.