


1 Port Seriell RS232 PCI Schnittstellenkarte mit 16950 UART - 3,3 / 5V

Produkt-ID: PCI1S950DV



Die 1-Port-PCI RS232-Seriell-Adapterkarte mit 16950 UART - Dual Spannung PCI1S950DV bietet einen Hochleistungs-16950 UART-Kanal/Port zum Anschließen von neuen oder älteren seriellen Peripheriegeräten mit Datenübertragungsraten bis zu 460 Kbit/s.

Eine kostengünstige Lösung zum Anschließen von seriellen Modems, POS-Geräten, Druckern, ISDN-Terminaladaptoren usw. mit Unterstützung für duale Spannung, sodass Sie einen PCI (5V)- oder PCI-X (3,3V)-Steckplatz für die Installation verwenden können.

Die serielle PCI-Karte ist eine vielseitige Lösung, die mehrere aktuelle und ältere Versionen von Windows® und IRQ-Freigabe und eine PCI-Plug-and-Play-Schnittstelle unterstützt, um praktische, problemlose serielle Geräteverbindungen zu garantieren. Die serielle PCI-Karte ist für die Installation in standardmäßigen oder kompakten PC-Gehäusen geeignet und bietet ein optionales Low Profile/Halbhöhen-Slotblech für eine einfache Installation.

Ausgestattet mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Produktion (CNC-Maschinen, Prozesssteuerungs-Equipment, Barcodeleser, serielle Drucker)
- Verkaufsstellen (Kredit-/Bankkartenleser, Rechnungsdrucker, Barcodeleser, Registrierkassen, Waagen)
- Gesundheitswesen (Geräte zur Patientenüberwachung, Krankenschwester-Stationen, Modems)
- Hotelrezeption (serielle Drucker, Barcodeleser, Tastatur, Maus, Rechnungsdrucker, Kredit-/Bankkartenleser)
- Gastronomie/Restaurant (Kredit-/Bankkartenleser, serielle Drucker)
- Sicherheit (USV-Steuerungen, Zutrittskontrollpulte, Videokameras, Kartenleser, Modems)
- Konsumenten (Modems, PDAs, Digitalkameras, Drucker)
- Casino (Videolotterie-Terminals, Glücksspielautomaten)
- Umgebungssteuerungen (Beleuchtung, Temperatur, Uhren)
- ISDN-Networking

Merkmale

- Universelle 3,3/5V-PCI-Karte auf 1 RS232-Port
- Maximale Datenübertragungsrate von 460 Kbit/s
- 128 Byte tiefe FIFO für Übertragung und Empfang.
- Hochleistungs-16C950 UART-Kanal
- UART ist voll kompatibel mit Geräten vom Typ 16C550
- Automatische Datenflusssteuerung für bandinterne Software unter Verwendung von programmierbaren Xon/Xoff in beiden Richtungen.
- Automatische bandexterne Hardware-Datenflusssteuerung über RTS/CTS und/oder DSR/DTR
- Erfüllt die Anforderungen von PCI 2.2 und PCI Power Management 1.0.

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Ports	1
Schnittstelle	Seriell
Bustyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart	Integriert auf Karte
Chipset-ID	PLX/Oxford - OX16PCI952

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	460 Kbit/s (Hinweis: Crystal muss angepasst werden, um 460 Kbit/s zu erzielen)
Seriellles Protokoll	RS-232
FIFO	128 Bytes

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit)
Externe Ports	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 95, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Linux 2.6.x bis 4.4.x nur LTS-Version
------------------------------	---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Lagertemperatur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Feuchtigkeit	5~85% RH

Physische Eigenschaften

Produktlänge	4.7 in [12 cm]
Produktbreite	0.8 in [2 cm]

Produkthöhe	4.7 in [12 cm]
Produktgewicht	2.1 oz [60 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.8 in [14.8 cm]
Paketbreite	2.3 in [58 mm]
Pakethöhe	7.7 in [19.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.3 lb [0.2 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Serielle PCI/PCI-X-Karte
	1 - Low Profile-Slotblech
	1 - Treiber-CD
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.