


1-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16950 UART - Dual Voltage

Productcode: PCI1S950DV



De PCI1S950DV 1-poorts PCI RS232 seriële adapterkaart met 16950 UART - dubbele spanning biedt een krachtige 16950 UART-kanaal/-poort voor de aansluiting van elk nieuw of oud serieel randapparaat, met een datatransmissiesnelheid tot 460 Kbps.

Een voordelige oplossing voor de aansluiting van seriële modems, POS-apparaten, printers, ISDN-terminaladapters en vele andere apparaten, met dubbele spanningsondersteuning en waarmee u een PCI (5 V)- of PCI-X (3,3 V)-sleuf voor installatie kunt gebruiken.

Deze veelzijdige PCI seriële kaart ondersteunt diverse huidige en oudere versies van Windows®, plus IRQ sharing en is een PCI plug & play interface voor de gemakkelijke, probleemloze aansluiting van seriële apparaten. De PCI seriële kaart kan in standaard of kleine-vormfactor-pc-behuizingen worden geïnstalleerd en wordt ook geleverd met een optionele low-profile/halfhoge steun voor een gemakkelijke installatie.

Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)
- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)
- Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
- Casino (gokkasten, speelautomaten)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- ISDN-netwerken

Eigenschappen

- Universele 3,3/5V PCI-kaart met 1x RS232-poort
- Maximale overdrachtsnelheid van 460 kbit/s
- 128-byte FIFO per zender en ontvanger
- High-performance 16C950 UART-kanaal
- UART volledig compatibel met 16C550-apparaten
- Automatische in-band software flow control met programmeerbare Xon/Xoff in beide richtingen
- Automatische out-of-band hardware flow control met CTS/RTS en/of DSR/DTR
- Voldoet aan PCI 2.2 en PCI Power Management 1.0

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	1

Interface	Serieel	
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)	
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)	
Poorttype	Geïntegreerd op kaart	
Chipsetcode	PLX/Oxford - OX16PCI952	
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	460 kbit/s (merk op: kristal dient te worden bijgesteld om 460 kbit/s te bereiken)
	Seriële protocol	RS-232
	FIFO	128 Bytes
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
	Externe poorten	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 95, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Linux 2.6.x tot 4.4.x Alleen LTS-versies
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Vochtigheid	5~85% RH
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	4.7 in [12 cm]
	Breedte product	0.8 in [2 cm]
	Hoogte product	4.7 in [12 cm]
	Gewicht product	2.1 oz [60 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.8 in [14.8 cm]
Package Width	2.3 in [58 mm]
Package Height	7.7 in [19.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.3 lb [0.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - PCI/PCI-X seriële kaart
	1 - Low-profile bracket
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.