

1.8m 高解像度表示対応VGA延長ケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/メス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

製品ID: MXT101HQ



1.8m高解像度VGA延長ケーブル。VGAで最高のビデオ品質を提供します。

この高品質VGA延長コード(オス – メス)は、非同軸ケーブルのビデオ接続にありがちな「ゴースト」や不鮮明な画像を発生させないよう設計されており、高解像度VGA用途に適しています。また、コネクタ終端でフェライトコアを使用し、EMI干渉に対して優れた保護機能を提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・VGAモニターケーブルを延長

製品の特長

- ・1920x1200以上のVGAモニターにも対応
- ・鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線
- ・電波障害を排除するフェライトコア
- ・輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
- ・応力緩和性を備えたモールドコネクタ

ハードウェア

	保証に関する方針	Lifetime
	コネクタメッキ	ニッケル
性能		
	一般仕様	挿抜耐久回数: 1000
コネクタ		
	コネクタA	1 - VGA (高密度D-Sub) [15ピン]
	コネクタB	1 - VGA (高密度D-Sub) [15ピン]
特記 / 必要条件		
	注意	コネクタには9番ピンが装着されていません。
環境条件		
	動作温度	0 to 50 ° C
	保存温度	-20 to 70 ° C
	湿度	0 ~ 95%
物理的特徴		
	色	ブラック
	ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
	製品縦	1.8 m [6.0 ft]
	製品横	3.4 cm [1.3 in]
	製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
	製品重量	235.0 g [8.3 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	18.5 cm [7.3 in]
	パッケージ横	19.8 cm [7.8 in]
	パッケージ高さ	3.5 cm [1.4 in]
	工場出荷時 (パッケージ) 重量	270.0 g [9.5 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - 1.8m VGA同軸ケーブル
		2 - ナット

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。