

1,8 m Coax High Resolution VGA Monitor verlengkabel - HD15 M/F

Productcode: MXT101HQ



Deze 1,8 m lange high-resolution VGA-verlengkabel is ontworpen voor de hoogste videokwaliteit die via VGA mogelijk is.

Bij uitstek geschikt voor high-resolution VGA-applicaties helpt deze hoogwaardige mannelijk naar vrouwelijk coaxiale VGA-verlengkabel bij het elimineren van foto "ghosting" en vage beelden die inherent zijn aan niet-coaxiale kabels, en biedt uitstekende bescherming tegen EMI-storingen door het gebruik van ferrietkernen aan de connectoruiteinden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verlengt uw VGA-schermkabel

Eigenschappen

- Ideaal voor monitoren met hoge resolutie (1920x1200 en hoger)
- Driedubbel coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie

- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren
- Gegoten connectoren met trekantlasting

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel

Prestaties

Algemene specificaties	Insertion Rating: 1000
------------------------	------------------------

Connector(en)

Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Pinnummer 9 is niet actief bij deze connectors
---------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 to 70 °C
Vochtigheid	0 tot 95%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	1.3 in [3.4 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	8.3 oz [235.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.3 in [18.5 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	1.4 in [3.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.5 oz [270.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1,8 m COAXIALE VGA-KABEL
	2 - Moeren

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.