

3m Koaxial High Resolution VGA Monitorkabel - HD15 St/St

Produkt-ID: MXT101MMHQ10



The MXT101MMHQ10 High Resolution VGA Cable (10ft) is designed to provide the highest video quality possible through VGA, ideally suited for high resolution applications of 1920x1200 and above.

This durably constructed coaxial VGA video cable (HD15 to HD15) eliminates the picture "ghosting" and fuzzy images that are inherent to non-coaxial VGA cables, while delivering superior EMI interference protection by using ferrite cores near the connector ends.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende VGA-Monitorkabel durch dieses hochwertige Koaxial-VGA-Kabel
- Unterstützt hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200)
- Connect a high resolution display to a Desktop PC or video switch, up to 10 feet away

Merkmale

- Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display

- Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
 - Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor
 - Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung
-

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern	14
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandsklass e	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Anzahl von Ferrit-Kernen	1
Behördliche Genehmigungen	UL2919

Leistung

Impedanz	75 Ohm
----------	--------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Pin number 9 is not populated on these connectors
---------	---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to 60 °C
--------------------	------------

Lagertemperatur -20 to 80 °C

Feuchtigkeit 0 - 80 %RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Max. Anschlussmaße	1.3 in [34 mm]
Kabellänge	10.0 ft [3.0 m]
Produktlänge	10.0 ft [3.0 m]
Produktbreite	1.3 in [3.2 cm]
Produkthöhe	0.8 in [2 cm]
Produktgewicht	13.2 oz [375 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	13.1 in [33.4 cm]
Paketbreite	5.3 in [13.4 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	13.6 oz [384 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Cable - HD15 M/M
	2 - Nuts

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.