

9.1m 高解像度表示対応VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

製品ID: MXT101MMHQ30



9.1m高解像度VGA延長ケーブル。VGAで最高のビデオ品質を提供。1920x1200以上の高解像度用途に最適です。

このVGA延長ケーブル(HD15 - HD15)は、頑丈な造りになっており、非同軸ケーブルのビデオ接続にありがちな「ゴースト」や不鮮明な画像を発生させません。また、コネクタ終端にフェライトコアを使用しており、EMI干渉に対して優れた保護機能を提供します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 古くなった(または紛失した)VGAモニターケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用
- ・ 高解像度VGAモニタ(1920 × 1200) 対応
- ・ 高解像度ディスプレイを最長で9.1m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。

製品の特長

- ・ 鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線
- ・ 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル
- ・ 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合
- ・ 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	14
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
ファイア定格	CMG定格(汎用)
フェライト数	1
規制認可	UL2919

性能

インピーダンス	75 オーム
---------	--------

コネクタ

コネクタA	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタB	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]

環境条件

動作温度	0 to 60 ° C
保存温度	-20 to 80 ° C
湿度	0~80%相対湿度

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
最大コネクタ寸法	34 mm [1.3 in]
ケーブル長	9.1 m [30.0 ft]
ケーブル外径	9 mm [0.4 in]
製品縦	9.1 m [30.0 ft]
製品重量	173 g [6.1 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	21.4 cm [8.4 in]
パッケージ横	25.2 cm [9.9 in]

パッケージ高さ 6.3 cm [2.5 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 1.0 kg [2.1 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - 9.1m 高解像度VGAモニターケーブル HD15 オス・オス
2 - ナット

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。