

15,2 m VGA Monitorkabel - HD15 auf HD 15 Kabel - St/St

Produkt-ID: MXT101MMHQ50



Das hochauflösende VGA-Kabel (15,2 Meter) MXT101MMHQ50 wurde zur Bereitstellung höchstmöglicher Videoqualität über VGA entwickelt und ist hervorragend für Anwendungen mit hohen Auflösungen von 1920 x 1200 und höher geeignet.

Dieses strapazierfähige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) eliminiert "Geisterbilder" und verschwommene Bilder, die bei der Verwendung nicht-koaxialer VGA-Kabel entstehen, und bietet gleichzeitig überragenden Schutz vor EMI-Interferenzen durch Ferrit-Kern an den Anschlussenden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende VGA-Monitorkabel durch dieses hochwertige Koaxial-VGA-Kabel
- Unterstützt hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200)
- Connect a high resolution display to a Desktop PC or video switch, up to 50 feet away

Merkmale

- Dreifach koaxial und verdrehte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
- Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
- Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor
- Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	14
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandssklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Anzahl von Ferrit-Kernen	1
Behördliche Genehmigungen	UL2919

Leistung

Impedanz	75 Ohm
----------	--------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to 60 °C
Lagertemperatur	-20 to 80 °C
Feuchtigkeit	0 - 80 %RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Max. Anschlussmaße	1.3 in [34 mm]
Kabellänge	50.0 ft [15.2 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.4 in [9 mm]
Produktlänge	50.0 ft [15.2 m]
Produktgewicht	3.1 lb [1.4 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.1 in [23.2 cm]
Paketbreite	9.8 in [25.0 cm]
Pakethöhe	2.7 in [6.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.3 lb [1.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 50 ft Coax High Resolution VGA Monitor Cable - HD15 M/M
	2 - Nuts

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.