


2-poort PCI RS422/485 Seriële Adapter-kaart met 16550 UART

Productcode: PCI2S4851050



De PCI2S4851050 2-poort PCI Seriële Kaart (RS422/RS485) met 161050 UART biedt twee DB9 RS422/RS485 seriële poorten via één PCI-slot. De PCI seriële kaart biedt een high-performance 16C1050 UART en ondersteunt zowel 2-draads en 4-draads RS485-functionaliteit. De kaart biedt een efficiënt ontwerp met enkele chip en een grote 256-byte FIFO-buffer (zenden/ontvangen) die samen zorgen voor snelle seriële communicatie bij een lagere belasting van de systeemp processor. Deze PCI seriële uitbreidingskaart wordt geleverd met standaard en low-profile brackets, is geschikt voor systemen met een verscheidenheid aan vormfactoren en is perfecte voor het aansluiten van RS422/RS485 seriële apparaten op een computer. De veelzijdige RS422/RS485-adaptor past in 3,3 of 5V PCI/PCI-X-slots.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg RS422 en RS485 (2- of 4-draads) ondersteuning toe aan een pc, server of geïntegreerd systeem
- Voor gebruik in industriële omgevingen met seriële netwerkapparaten, snelle modems,

bewakingsapparatuur, communicatiesystemen en printers

- Ideaal voor commerciële en industriële toepassingen zoals POS-netwerken, geldautomaten en CNC-productielijnen
- Geschikt voor industriële procesbesturing en fabricage-automatisering

Eigenschappen

- Ondersteunt maximale overdrachtsnelheden van 128 kbit/s
- 16C1050 UART met 256-byte FIFO-buffer
- Ondersteunt 2-draads en 4-draads RS485-functionaliiteit
- Jumpers voor schakelen tussen RS422 en RS485
- Ondersteunt hardware en software flow-control
- Ondersteunt PCI Energiebeheer 1.1
- Voldoet aan de PCI Local Bus specificaties 2.3

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	Serieel
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Industriestandaarden	PCI Local Bus Specificatie 2.3 PCI Power Management 1.1
Chipsetcode	SystemBase - SB16C1052PCI

Prestaties

Seriële protocol	RS-422/485
Max. baudrate	128 Kbps

Databits	5, 6, 7, 8
FIFO	256 Bytes
Flow-control	Xon, Xoff
Pariteit	Even, Odd, or No Parity
Stopbits	1, 1.5, 2

Connector(en)

Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
Externe poorten	2 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
--------------------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid	5~85% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Groen
Type behuizing	Staal
Lengte product	4.7 in [12.0 cm]
Breedte product	4.7 in [12.0 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.8 cm]
Gewicht product	1.9 oz [53.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Lengte Verpakking	6.9 in [17.6 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.0 oz [142.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2-poort PCI RS422/485-kaart
	2 - Low-profile brackets
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.