

Cavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 1,8 m - HD15 a HD15 M/M

ID prodotto: MXT101MMHQ



Il cavo VGA ad alta risoluzione MXT101MMHQ (1,8 metri) è progettato per offrire la massima qualità video mediante VGA e si adatta perfettamente alle applicazioni ad alta risoluzione di 1920 x 1200 e superiori.

Questo cavo coassiale video VGA (HD15 a HD15) dalla struttura robusta elimina le immagini "fantasma" e poco nitide tipiche dei cavi VGA non coassiali e fornisce una maggiore protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie ai nuclei in ferrite posti in corrispondenza delle estremità dei connettori.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Questo cavo coassiale VGA di alta qualità permette di sostituire un cavo per monitor VGA usurato o smarrito
- Supporta monitor VGA ad alta risoluzione (1920 x 1200)

Caratteristiche

- Cavo triplo-coassiale con doppini intrecciati per una visualizzazione estremamente nitida

- Cavo dalla struttura resistente con connettori HD15 di alta qualità
- Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dai colori assolutamente luminosi e vividi dal monitor VGA
- Connettori VGA di alta qualità con pressacavo modellato in PVC

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	14
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Numero di ferriti	1
Approvazioni a norma di legge	UL2919

Prestazioni

Impedenza	75 Ohm
Specifiche generali	Tasso di inserzione: 1.000

Connettore/i

Connettore A	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Note/requisiti speciali

Nota	Pin number 9 is not populated on these connectors
------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 60 °C
Temperatura di conservazione	-20 to 80 °C

Umidità 0 - 80 %RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Dimensioni max connettori	1.3 in [34 mm]
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
OD cavo	0.4 in [9 mm]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	9.6 oz [271.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.1 in [20.7 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.8 cm]
Altezza del Pacco	1.5 in [3.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.8 oz [278.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	2 - Dadi
	1 - Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 1,8 m - HD15 M/M

Informazioni sulla garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

