

## Cable de 3m de Video VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho

ID del Producto: MXTMMHQ3M



El cable VGA de Alta Resolución (3 metros), MXTMMHQ3M está diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA por lo que resulta la solución ideal para aplicaciones que requieren resoluciones de 1920x1200 o superiores.

Este cable coaxial de video VGA (HD15 a HD15) de gran durabilidad elimina el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables VGA no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad
- Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)

### Características

- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen

- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
- Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

---

#### Hardware

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Política de Garantía       | Lifetime                                    |
| Cantidad de Conductores    | 14                                          |
| Revestimiento del Conector | Níquel                                      |
| Cable Tipo Jacket          | PVC - Polyvinyl Chloride                    |
| Tipo de Cable Blindado     | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |
| Grado de Inflamabilidad    | Clasificación CMG (uso general)             |
| Cantidad de Ferritas       | 1                                           |

---

#### Conector(es)

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Conector A | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) |
| Conector B | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) |

---

#### Requisitos Ambientales

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Temperatura Operativa         | 0 to 60 °C   |
| Temperatura de Almacenamiento | -20 to 80 °C |
| Humedad                       | HR 0 - 80%   |

---

#### Características Físicas

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Color                 | Negro        |
| Calibre del Conductor | 28 AWG       |
| Longitud del Cable    | 9.8 ft [3 m] |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Longitud del Producto | 9.8 ft [3.0 m]    |
| Ancho del Producto    | 1.3 in [3.3 cm]   |
| Altura del Producto   | 0.6 in [1.5 cm]   |
| Peso del Producto     | 13.3 oz [377.0 g] |

---

#### Información de la Caja

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                 |
| Longitud de la Caja         | 13.3 in [33.8 cm] |
| Ancho de la Caja            | 5.2 in [13.3 cm]  |
| Altura de la Caja           | 1.9 in [4.9 cm]   |
| Peso (de la Caja) del Envío | 13.5 oz [382.0 g] |

---

#### Contenido de la Caja

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 3m<br>- HD15 M/M |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|

---

#### Información Acerca de la Garantía

|          |             |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.