0,5m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Produkt-ID: MXTMMHQ50CM

Das hochauflösende VGA-Kabel (0.5 Meter) MXTMMHQ50CM wurde für höchstmögliche Videoqualität über VGA entwickelt und ist hervorragend für Anwendungen mit hohen Auflösungen von 1920 x 1200 und höher geeignet.Dieses strapazierfähige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) eliminiert "Geisterbilder" und verschwommene Bilder durch nicht koaxiale VGA-Kabel und bietet gleichzeitig überragenden Schutz vor EMI-Interferenzen durch Ferrit-Kern an den Anschlussenden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende VGA-Monitorkabel durch dieses hochwertige Koaxial-VGA-Kabel

• Unterstützt hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200)

Merkmale

• Dreifach koaxial und verdrillte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige

• Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen

• Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor

• Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung

Hardware		
	Garantiebestimmungen	Lifetime
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Feuerwiderstandssklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
	Anzahl von Ferrit-Kernen	1
	Behördliche Genehmigungen	UL2919
Leistung		
	Impedanz	75 Ohm
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0 to 60 °C
	Lagertemperatur	-20 to 80 °C
	Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Drahtstärke	28 AWG

	Max. Anschlussmaße	1.3 in [34 mm]
	Kabellänge	1.6 ft [0.5 m]
	Außendurchmesser des Kabels	0.4 in [9 mm]
	Produktlänge	19.7 in [50.0 cm]
	Produktbreite	1.3 in [3.3 cm]
	Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
	Produktgewicht	3.2 oz [90.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
	Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
	Pakethöhe	0.6 in [1.6 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.5 oz [99.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 0.5 m Monitor-VGA-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
		2 - Muttern

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.