

7 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning – HD15 till HD15 M/M

Produkt ID: MXTMMHQ7M



MXTMMHQ7M VGA-kabeln på 7 m gör det möjligt att ansluta din VGA-skärm eller -projektor på upp till 7,6 meters avstånd från datorn, videoswitchen eller annan VGA-enhet. Den högupplösta kabeln är utformad för att ge högsta möjliga videokvalitet genom VGA och passar särskilt till högupplösta enheter på 1920x1200 och högre.

Denna hållbara VGA videokoaxialkabel (HD15 till HD15) eliminerar "spökbilder" och suddiga bilder som är vanliga med icke-koaxiala VGA-kablar och ger överlägset skydd mot EMI genom att använda ferritkärnor nära kontakternas ändar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut en högupplöst skärm till en stationär dator eller video-switch på upp till 7 m avstånd

Funktioner

- 2 x VGA HD15-hankontakter
- Trippel koaxial + partvinnad kabel för kristallklar bild

- Impedansen har matchas till 75 Ohms för fullständig ljusstyrka och livfulla bildfärger
- Stöder högupplösta VGA-skärmar (1920x1200)

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	14
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)

Kontakt(er)

Connector A	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	23.0 ft [7 m]
Produktlängd	23.0 ft [7.0 m]
Produktbredd	1.3 in [3.3 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
Produktvikt	1.6 lb [0.7 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	13.0 in [33.0 cm]
Paketets bredd	9.9 in [25.2 cm]
Paketets höjd	0.0 in [0.1 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.6 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - 7 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning
- HD15 M/M

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.