


Scheda Pci con 5 porte USB 2.0 ad alta velocità

ID prodotto: PCI420USB




Questa scheda basata su PCI ad alta velocità USB 2.0 consente di aggiungere cinque porte USB 2.0 'A' femmina (1 interna, 4 esterne) al PC compatibile con PCI.

Il supporto di noti sistemi operativi compresi Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista rende la scheda PCI USB 2.0 una soluzione versatile che permette di aggiungere collegamenti USB 2.0 senza aggiornare la scheda madre del sistema.

Una soluzione che permette di risparmiare tempo e denaro, la scheda USB PCI è certificata WHQL per semplificare l'installazione dei driver negli ambienti operativi Windows XP e supporta l'hot-swap di dispositivi USB per cui è possibile collegare/scollegare le periferiche USB senza spegnere il computer.

Progettata e realizzata per offrire le funzionalità USB per molto tempo, questa scheda è dotata della garanzia a vita di StarTech.com e del supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di estendere le funzionalità USB di un sistema basato su PCI con quattro porte USB esterne aggiuntive.
- Consente di aggiungere ulteriore larghezza di banda USB a un sistema che già utilizza molti dispositivi/hub USB.
- Consente il collegamento di dischi rigidi esterni aggiuntivi, unità CD/DVD, lettori MP3, stampanti, scanner, webcam, controller per giochi, fotocamere digitali e così via a un sistema di computer.

Caratteristiche

- Fornisce quattro porte USB 2.0 esterne e una porta interna condivisa.
- Completamente conforme alle specifiche USB 2.0, con supporto di velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.0/1.1
- Conforme alla specifica PCI revisione 2.2
- Supporta fino a 127 dispositivi USB per porta (richiede hub USB aggiuntivi).
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	5
Interfaccia	USB 2.0
Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda	Profilo standard
Standard del settore	OHCI
	EHCI
	PCI 2.2
ID chipset	VIA/VLI - VT6212

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps
--	----------

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)
Porte interne	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Porte esterne	4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP Linux 3.5.x to 4.11.x Solo versione LTS
Certificato Microsoft WHQL	Sì

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Unused PCI slot
Nota	La porta USB 2.0 interna viene condivisa con la porta USB 2.0 esterna superiore, quindi è possibile utilizzare solo una di queste porte alla volta.

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	10~90% RH

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	4.7 in [12 cm]
Altezza prodotto	3.7 in [9.5 cm]
Peso prodotto	1.1 oz [30 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.3 in [21.2 cm]

Package Width	1.7 in [42 mm]
Package Height	5.7 in [14.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.2 lb [0.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Scheda USB PCI
	1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.