


PCI RS232 seriell kortadapter med 4 portar och 16550 UART

Produkt ID: PCI4S550N



Det seriella PCI4S550N PCI-kortet med 4 portar gör om en tillgänglig PCI-kortplats till fyra seriella RS232-portar. En kostnadseffektiv lösning för att ansluta ny eller äldre seriell kringutrustning med stöd för dataöverföringshastigheter på över 115 Kbps.

Det PCI-baserade kortet är en perfekt lösning för att ansluta seriella modem, POS-enheter, PDA:er, digitala kameror, skrivare, ISDN-terminaladapterar och mer till ditt system utan att behöva uppgradera din kringutrustning för kompatibilitet med nyare standard (t.ex. USB).

Det sparar på tid och besvär. Det seriella PCI-kortet är redo för plug-and-play och kan installeras på bara några minuter. Det stödjer operativsystemen Windows® 7, Server 2008 R2, Vista, XP, ME, 2000, 98, 95, NT4, 3.1, DOS® och Linux®. Det seriella kortet erbjuder också IRQ-delning som säkerställer stabilitet och konsekvent prestation vilket i sin tur leder till problemfria anslutningar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- **Tillverkning** (CNC-maskineri, utrustning för processkontroll, streckodsläsare, seriella

skrivare)

- POS (kredit/betalkortsläsare, kvittoskrivare, streckkodsläsare, kassaapparater, våg)
- Konsumenter (modem, PDA:er, digitala kameror, skrivare)
- Säkerhet (UPS-kontroll, tillgång till knappsats, videokameror, kortläsare, modem)
- Casino (videoterminal för lotteri, spelmaskin)
- Miljökontroll (ljussättning, temperatur, klockor)
- Sjukhus (patientövervakningsutrustning, skötarstation, modem)
- Hotellreception (seriella skrivare, streckkodsläsare, tangentbord, mus, kvittoskrivare, kredit/betalkortsläsare)
- Hotellbransch/restaurang (kreditkort/betalkortsläsare, seriella skrivare)
- ISDN nätverksarbete

Funktioner

- Stödjer seriellt RS-232 gränssnitt
- Inkluderar drivrutiner för Linux® och alla Windows®-versioner
- IRQ-delning sparar på resurser och eliminerar konflikter
- 16 bitars FIFO-buffert säkerställer snabb dataöverföring medan som den gör flera saker samtidigt
- 5, 6, 7, 8 bitars teckenurval
- Jämn, ojämn, utan paritet eller tvingade paritetsgenerationer

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	4
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Korttyp	Standardprofil
Porttyp	Inbyggd på kort

	Industristandarder	PCI 2.1
	Chipset-ID	ASIX - MCS9845CV
Prestanda		
	Seriellt protokoll	RS-232
	Maximal överföringshastighet	115.2 kbps
	FIFO	32 Bytes
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	1 - PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars)
	Externa portar	4 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
		Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~85 % RH
Utseende		
	Färg	Grön
	Kabinetttyp	Stål
	Produktlängd	4.7 in [12.0 cm]
	Produktbredd	0.8 in [2.0 cm]
	Produkthöjd	4.7 in [12.0 cm]
	Produktvikt	2.6 oz [74.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	5.6 in [14.1 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	6.6 oz [188.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - PCI 16550 seriellt kort med 2 portar
	1 - Fäste med 2 DB9 portar
	1 - Drivrutin CD
	1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.