


Tarjeta Adaptador PCI USB 3.0 (5Gbps) SuperSpeed 4 Puertos Con Alimentación SATA LP4 - Hub Concentrador Interno USB - 2x USB A Hembra

ID del Producto: PCIUSB3S4



La tarjeta PCIUSB3S4 de 4 puertos PCI a USB 3.2 Gen 1 permite que las ranuras PCI de legado admitan el estándar SuperSpeed USB 3.2 Gen 1, capaz de alcanzar velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps. El uso de dispositivos USB 3.2 Gen 1 con esta tarjeta aumentará las velocidades de transferencia de datos con hasta 1.3 Gbps de ancho de banda disponible (límite del bus PCI), lo que supone más del doble de rendimiento en comparación con una conexión USB 2.0. Nota: Algunos PCs más nuevos pueden utilizar un puente PCIe a PCI que puede causar problemas inesperados de compatibilidad con este producto.

Este versátil adaptador USB 3.2 Gen 1 incluye un conector de alimentación SATA opcional que permite que cada puerto USB suministre hasta 900 mA de energía a los dispositivos USB 3.2 Gen 1 conectados, lo que resulta adecuado incluso para los dispositivos con más consumo de energía.

Una solución perfecta para sistemas antiguos basados en PCI o computadoras a los que sólo les queden ranuras de expansión PCI, la tarjeta permite a esos sistemas mantenerse actualizados y al día con la última tecnología USB. La tarjeta también es retrocompatible con los dispositivos USB 2.0 y 1.x, por lo que no sólo funcionará con cualquier futuro dispositivo USB 3.2 Gen 1, sino que también será compatible con dispositivos más antiguos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Incorpora prestaciones USB 3.2 Gen 1 a un sistema más antiguo basado en PCI
- Ampliación de las capacidades del sistema mediante puertos USB externos
- Comunicación de datos SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 para dispositivos de almacenamiento y de audio/video externos

Características

- **AÑADA 4 PUERTOS USB 3.0 SUPERSPEED:** Esta tarjeta PCI/PCI-X Universal (3,3 V y 5 V, 32 bits) añade cuatro puertos USB-A 3.2 Gen 1 a su ordenador o servidor a través de una ranura PCI - Compatible con USB 3.0/3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1x1
- **VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA:** Alcanza velocidades de hasta el máximo de su bus PCI (1,3Gbps) - Ideal para ordenadores antiguos con sólo ranuras PCI disponibles como Dell OptiPlex 7010/HP Compaq dc7800 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1/1.0
- **ALIMENTACIÓN OPCIONAL:** Puertos de alimentación SATA y SP4 para alimentación adicional a puertos USB - La alimentación puede conectarse al puerto SATA o SP4 para proporcionar hasta 5 V 0,9 A/4,5 W por puerto
- **SOPORTE DE PERFIL ESTÁNDAR Y BAJO:** Soporte de perfil completo (estándar) preinstalado y un soporte de perfil bajo (a media altura) incluido para una instalación versátil tanto en sistemas informáticos de perfil bajo como de perfil completo
- **COMPATIBILIDAD:** Esta tarjeta sólo es compatible con Windows - Windows XP y superiores, Windows Server 2003 y superiores - Sólo es compatible con ranuras PCI/PCI-X y NO ES COMPATIBLE con PCI-Express (PCIe) - Consulte PEXUSB3S4V para una solución PCIe

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)

ID del Conjunto de Chips Renesas/NEC - μ PD720202

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,3 Gbps (Bus PCI)
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits)
Puertos Internos	1 - Alimentación SATA (15 pines) 1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power)
Puertos Externos	4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Ranura PCI disponible Conector de alimentación para SATA o disco floppy disponible
-------------------------------------	---

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	3.3V / 5V DC
Tensión de Salida	3.3V DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura de	-25°C to 70°C (13°F to 158°F)

Almacenamiento

Humedad HR 15% ~ 90%

Características Físicas

Color	Rojo
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	5.2 in [13.3 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [2 cm]
Altura del Producto	2.6 in [6.5 cm]
Peso del Producto	2.5 oz [72 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.9 oz [166.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI USB 3.0
	1 - Soporte de Perfil Bajo
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.