


Carte Adaptateur PCI vers 7 Ports USB 2.0 - Interne Externe

N° de produit: PCIUSB7



Cette carte PCI USB permet d'ajouter sept ports USB 2.0 (1 port USB A femelle interne, 2 adaptateurs de carte mère interne USB et 4 ports USB A femelle externes) à votre PC compatible PCI.

La carte PCI USB 2.0 est une solution polyvalente qui vous permet d'ajouter des connexions USB 2.0 sans avoir à mettre à niveau la carte mère du système. Solution tout-en-un, la carte PCI USB prend en charge des connexions périphériques USB 2.0 à des vitesses de transfert de données d'au plus 480Mbps ; elle est rétro-compatible avec les périphériques USB 1.1 (vitesse de transfert max. de 12 Mbps), permettant de vous connecter à tous les appareils USB sans avoir à vous soucier de problèmes de comptabilité.

Conçue et fabriquée pour fournir une capacité USB durable.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet d'ajouter des ports supplémentaires internes et externes USB 2.0 à un système d'ordinateur de bureau.
- Permet d'ajouter un adaptateur USB 2.0 pour une utilisation avec des périphériques USB internes ou montés dans le bâti avant.
- Permet d'équilibrer le nombre de ports internes et externes disponibles USB 2.0 sur un système d'ordinateur.

Spécifications techniques

- 4 ports USB 2.0 externes et 3 ports/adaptateurs USB 2.0 internes.
- Conformité USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert de données d'au plus 480 Mbps.
- Rétro-compatible avec les périphériques USB 1.1/1.0.
- Alimentation d'au plus 500 mA par port.
- Conformité avec les spécifications USB EHCI révision 0.95 et UHCI 1.1.
- Conformité aux spécifications PCI révision 2.2.
- Prise en charge d'au plus 127 périphériques USB (requiert des ports USB supplémentaires).
- Compatibilité avec les fonctions Plug and Play et Remplaçable à chaud.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	7
Interface	USB 2.0
Type de bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte	Support standard
Normes de l'industrie	EHCI 2.0
	OHCI 1.1
	Power Management 1.1
	PCI 2.2

	ID du chipset	VIA/VLI - VT6212
Performance	Vitesse max. de transfert de données	480 Mbit/s
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits)
	Ports internes	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps) 1 - IDC (10 broches , carte mère)
	Ports externes	4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 Mac OS X® 10.6 à 10.10 Linux 3.5.x et plus Versions LTS uniquement
	Certifié Microsoft WHQL	Oui
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Unused PCI slot
Caractéristiques physiques	Couleur	Vert
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	4.8 in [12.2 cm]
	Largeur du produit	4.7 in [12.0 cm]
	Hauteur du produit	0.8 in [2.0 cm]
	Poids du produit	2.6 oz [75.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Poids brut	5.2 oz [146.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Carte USB 2.0 PCI
	1 - CD de pilote
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis