


Cavo di rete Cat6 Ethernet Gigabit Schermato - Cavo Patch RJ45 SFTP da 1 m - Grigio

ID prodotto: N6SPAT1MGR



Questo cavo Cat6 schermato soddisfa o supera tutte le specifiche dei cavi Categoria 6 per garantire connessioni di rete Gigabit affidabili. Inoltre, il cavo è schermato per proteggere la rete da interferenze elettromagnetiche (EMI/RFI) e rumore di sistema, offrendo una soluzione ideale per connessioni di rete veloci e sicure.

Realizzato con conduttori in rame al 100% e cablaggio a coppie intrecciate schermate con lamina, questo cavo offre prestazioni di alta qualità. È progettato per mantenere i segnali dati che attraversano la rete liberi da interferenze, risultando ideale in ambienti soggetti a elevati livelli di EMI.

I connettori placcati in oro da 50 micron garantiscono una conducibilità ottimale ed eliminano la perdita di segnale dovuta a ossidazione o corrosione.

Per facilitare la posa del cavo, i connettori snagless proteggono le linguette RJ45 durante l'installazione, riducendo il rischio di impigliarsi o rompersi. Questo assicura una connessione stabile evitando che il cavo si allenti dal connettore.

Inoltre, i cappucci stampati offrono un efficace scarico della trazione che impedisce ai punti di terminazione del connettore RJ45 di piegarsi ad angoli acuti, riducendo il rischio di danni al cavo che potrebbero compromettere le prestazioni di rete.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di connettere dispositivi compatibili con PoE alle reti Gigabit
- Consente di connettere computer, hub, switch, server di stampa e quadri per prese
- Consente di connettere una workstation a una presa a muro RJ45
- Permette di trasmettere dati, audio e video tramite reti Gigabit

Caratteristiche

- **Prestazioni Elevate Schermate:** Cavo Cat6 schermato con conduttori in rame puro per connessione 10 Gigabit stabile e senza errori; conforme agli standard ANSI TIA 568 B.2 10 Categoria 6
- **Protegete la Vostra Rete:** I connettori RJ45 schermati riducono al minimo il Near-End Crosstalk (NEXT) e proteggono da disturbi e interferenze elettromagnetiche (EMI/RFI); compatibile con la generazione 10Base-T/NBASE-T a più velocità
- **Supporto PoE:** conduttori in rame intrecciato 26 AWG supportano fino a 100 W per dispositivi PoE come telefoni VoIP e sistemi di sicurezza; conforme a IEEE 802.3bt e DTE power per ridurre il surriscaldamento del cavo
- **Struttura di Qualità:** Connettori placcati oro da 50 micron per un segnale chiaro e per contrastare ruggine o corrosione. Il connettore antigroviglio consente una facile installazione e lo scollegamento flessibile del cavo patch nei canali di cablaggio
- **CONSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD:** Conectores chapados en oro de 50 micras para garantizar una señal nítida y evitar el óxido y la corrosión. El conector antienredos permite una instalación sencilla y una desconexión flexible en conductos de cableado
- **CONSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD:** Conectores chapados en oro de 50 micras para garantizar una señal nítida y evitar el óxido y la corrosión. El conector antienredos permite una instalación sencilla y una desconexión flexible en conductos de cableado
- **La Scelta per Professionisti IT:** Progettato per affidabilità in implementazioni edge e on premise; testato in laboratorio e sul campo per integrazione senza problemi e massima continuità operativa; assistenza tecnica multilingue disponibile 24/5 a vita
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñados para fiabilidad en implementaciones periféricas y locales, nuestros cables han sido probados en laboratorio y en campo - Asistencia técnica gratuita 24/5 durante la vida útil del producto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñados para confiabilidad en implementaciones periféricas y locales, nuestros cables han sido probados en laboratorio y en campo - Asistencia técnica gratuita 24/5 durante la vida útil del producto

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	4 Pair SFTP
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Standard cablaggio	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestazioni

Classe cavo	CAT6 - 500 MHz
-------------	----------------

Connettore/i

Connettore A	1 - RJ-45
Connettore B	1 - RJ-45

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 50 °C
Temperatura di conservazione	-20 to 60 °C
Umidità	0-95 %

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
Diametro filo	26 AWG (0.404 mm)
Tipo di conduttore	Rame intrecciato
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	1.6 oz [46.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza del Pacco	7.9 in [20.0 cm]
Altezza del Pacco	0.4 in [1.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.0 oz [56.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo patch Cat6 da 1 m grigio schermato (SFTP)
-----------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.