Serveur de périphériques série vers IP à 1 port, Montage sur rail DIN ou en surface, Aluminium, TAA - Remplacé par I13-SERIAL-ETHERNET

Nº de produit: NETRS2321P

Le serveur de périphériques série 1 port est une solution série sur IP efficace qui vous permet de vous connecter à, de configurer et de gérer à distance un périphérique série RS232 sur un LAN (réseau local).

Ce serveur de périphériques polyvalent est conçu pour fonctionner de façon homogène avec vos ports série intégrés, tout en offrant un débit en bauds plus rapide que de nombreux autres serveurs de périphériques (jusqu'à 230,4 Kb/s).Ce serveur de périphériques fournit les outils dont vous avez besoin pour communiquer avec des périphériques RS-232 distants comme s'ils étaient directement connectés.

Il offre une configuration polyvalente par navigateur Internet ou par logiciel via un port COM virtuel pour une personnalisation de l'appareil en fonction de votre application. De plus, le logiciel communique directement avec le serveur de périphériques et peut donc être utilisé dans les environnements virtuels (MV) lorsque plusieurs machines virtuelles partagent le même matériel.

Ce serveur de périphériques offre également la configuration Telnet à distance et la prise en charge des protocoles IP, HTTP, ICMP, DHCP, ARP, TCP et UDP.

Doté d'un boîtier robuste en aluminium et de supports pour un montage en surface ou sur rail DIN, le serveur de périphériques série fournit une interface série distante durable pour les applications d'automatisation industrielle, de sécurité, de point de vente et bien d'autres.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Fabrication (machines à commande numérique, équipement de commande de processus, lecteurs de code à barres, imprimantes série)

• Sécurité (contrôle UPS, panneaux de clé d'accès, caméras vidéo, lecteurs de carte)

• Contrôle de l'environnement (éclairage, température, horloges)

• Point de vente (lecteurs de carte de crédit/débit, imprimantes de reçus, lecteurs de code à barres, caisses enregistreuses, balances)

• Hôpital (équipement de surveillance des patients, stations d’infirmières)

• Réception d'hôtel (imprimantes série, lecteurs de code à barres, clavier, souris, imprimante de reçus, lecteur de carte de crédit/débit)

• Salons de réception/restaurants (lecteur de carte de crédit/débit, imprimantes série)

Spécifications techniques

• SÉRIE SUR IP : Débloquez les capacités de contrôle à distance avec ce serveur de périphériques série vers Ethernet à 1 port, permettant aux administrateurs réseau de configurer et de gérer des périphériques série RS232 DB9 sur un réseau IP

• CONCEPTION ROBUSTE : Le serveur de périphériques est doté d'un boîtier en aluminium et offre des performances fiables; Il peut être monté sur n'importe quelle surface ou sur un rail DIN grâce au support de montage intégré/aux clips pour rail DIN inclus

• COMPATIBILITÉ : Compatible avec le logiciel d'application pour périphériques série pour iOS et Android (NETRSAPP); Prend en charge Telnet et est configurable à l'aide de l'utilitaire logiciel (Windows uniquement) ou d'un navigateur Web; Conforme TAA

• SPECIFICATIONS : Protocole série : RS232; Bits d'arrêt : 1, 1.5, 2; Vitesse de transmission max. Baud Rate : 230.4 Kbps; IEEE 802.3 et IEEE 802.3u Complaint; Réseaux compatibles : 10/100 Mbps; Auto MDIX : Oui; 9K Jumbo frames; Rail DIN/montage mural

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce serveur de périphériques série vers IP ethernet est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Nombre de ports	1
	Interface	Série
Performance		
	Protocole série	RS-232
	Débit en bauds max.	230,4 Kb/s
	Bits de données	5, 6, 7, 8
	Contrôle de flux	RTS/CTS, aucun
	Parité	Even, Odd, None
	Bits d'arrêt	1, 1.5, 2
	Réseaux compatibles	10/100 Mb/s
	MDIX auto	Oui
	Protocoles pris en charge	DHCP, TCP/IP, UDP, HTTP, ICMP, ARP, Telnet
Connecteur(s)		
	Ports externes	1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) 1 - RJ-45
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Linux : Le logiciel inclus ne prend pas en charge Linux pour émuler un port COM local. Les utilisateurs de Linux doivent utiliser Telnet.
Indicateurs		

	Indicateurs lumineux	1 - Prêt
		1 - Liaison/activité
		1 - Tx/Rx
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	0.36 A
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	1.6 A
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	M
	Consommation électrique	19.2
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 0~90 % (sans condensation)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Aluminium
	Longueur du produit	3.4 in [8.6 cm]
	Largeur du produit	2.1 in [5.3 cm]
	Hauteur du produit	0.9 in [2.3 cm]
	Poids du produit	3.2 oz [92.0 g]

Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.9 in [17.6 cm]
	Package Width	5.8 in [14.8 cm]
	Package Height	2.6 in [6.6 cm]
	Poids brut	14.5 oz [412.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Serveur de périphériques série sur IP
		1 - Kit de rail DIN
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis