

Scheda PCI Express FireWire a 2 porte - Adattatore PCIe FireWire 1394a

ID prodotto: PEX1394A2V2



La scheda PCI Express FireWire a 2 porte, codice prodotto PEX1394A2V, consente di aggiungere due porte FireWire 400 a un PC desktop. Il prodotto è conforme e rispetta i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale degli Stati Uniti, pertanto può essere acquistato tramite il programma GSA del governo.

È possibile aggiungere la tecnologia FireWire ai computer più recenti dotati di slot PCI Express e quindi continuare a utilizzare i dispositivi di generazione precedente che altrimenti non sarebbero più compatibili con i nuovi computer. In questo modo si potranno collegare dispositivi FireWire IEEE 1394A come fotocamere digitali, dischi rigidi esterni, videocamere DV, stampanti e altro ancora.

Per un'ampia compatibilità, l'adattatore PCIe FireWire è supportato in modo nativo in Windows® senza bisogno di driver aggiuntivi. La scheda PCI Express FireWire 1394a a 2 porte è dotata di una staffa a profilo standard e include una staffa a basso profilo/mezza altezza per l'installazione nei computer con fattore di forma ridotto. L'adattatore PCI Express a FireWire è compatibile anche con macOS dalla versione 10.10 alla 10.13.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Consente il collegamento di una fotocamera digitale a un desktop con slot PCI Express per scaricare fotografie e filmati.
- Consente di aggiungere una porta FireWire ad alta velocità a un desktop/server senza porte FireWire
- Consente il collegamento di un disco rigido esterno ad alta velocità a un sistema PCI Express.

Caratteristiche

- Dotata di controller host conforme a OHCI 1394 TI
- Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza
- Due porte FireWire 400 a 6 poli con velocità di trasferimento dati fino a 400 Mbps
- Compatibile con funzione plug-and-play
- Conforme allo standard PCI Express 1.1 e agli standard IEEE 1394a-2000 e 1394-1995

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	2
Interfaccia	FireWire 400 (1394a)
Tipo bus	PCI Express
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda
ID chipset	Texas Instruments - TSB82AA2

Prestazioni

	Massima velocità di trasferimento dati	400 Mbps
	Tipo e velocità	FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
	MTBF	102,635 hours
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - PCI Express x1
	Porte esterne	2 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, Windows Server 2003, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, Mac OS 10.10-10.13, Linux Kernel 2.4.e versioni successive (Solo Versioni LTS)
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Slot PCI Express disponibile
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Verde
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	3.5 in [8.9 cm]
	Larghezza prodotto	2.7 in [6.8 cm]
	Altezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
	Peso prodotto	1.7 oz [49.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1

Lunghezza Confezione 5.7 in [14.4 cm]

Package Width 6.9 in [17.5 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Peso spedizione
(confezione) 4.0 oz [114.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Scheda PCI Express FireWire

1 - Supporto a profilo completo/standard (installato)

1 - Staffa a basso profilo

1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.