

Adaptador Crash Cart USB con Transferencia de Archivos y Captura de Video

ID del Producto: NOTECONS02



El adaptador USB para crash cart le ofrece el control de un sistema sin CPU, convirtiendo su laptop en un crash cart transportable para servidores en rack, PCs, cajeros automáticos, quioscos, etc.

Simplemente conecte el adaptador para crash cart portátil a su computadora mediante el cable USB incluido y, a continuación, conecte los cables USB y VGA integrados a su servidor para obtener un control instantáneo a nivel de la BIOS. Sin necesidad de software del lado del servidor, puede ponerse en marcha al instante.

*Tenga en cuenta que la función del ratón puede estar limitada en algunos entornos BIOS/UEFI

Con la interfaz de software flexible, puede transferir archivos de su laptop al servidor, capturar vídeos para grabaciones o con fines didácticos, realizar capturas de pantalla y escalar la ventana de visualización a modo de pantalla completa o más pequeña, sin barras de desplazamiento, lo que le ayudará a solucionar problemas con mayor rapidez.

Alimentado desde la conexión USB del lado del servidor, el adaptador KVM no necesita una toma de CA, por lo que puede conectarse a cualquier PC o dispositivo que tenga un puerto VGA y USB, incluso si no hay una toma de corriente disponible.

Este adaptador de bolsillo cuenta con un diseño compacto que cabe fácilmente en la bolsa de su laptop y no requiere accesorios adicionales para conectarse, lo que elimina la necesidad de cargar con un gran e incómodo carro de paradas tradicional para solucionar problemas y realizar el mantenimiento de sus sistemas.

StarTech.com ofrece una amplia selección de productos de alta calidad relacionados con KVM para ayudarle a acceder a sus sistemas de forma más eficaz sin el gasto y el desorden que suponen los teclados, mouse y monitores adicionales.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Mantenimiento y reparación de ATM y VLT
- Sistemas móviles y reparación de servidores

Características

- **DE LAPTOP A SERVIDOR:** El adaptador USB de crash cart conecta su laptop a un sistema sin monitor, convirtiendo su portátil en una consola portátil para servidores en rack en su sala de servidores, PCs, cajeros automáticos, quioscos, etc
- **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EFICAZ:** Transfiera archivos fácilmente, haga capturas de pantallas y registre la actividad del servidor mediante el software del crash cart - Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que estén instalados los drivers más recientes
- **CONTROL A NIVEL DE BIOS:** Conecte el adaptador con el cable USB incluido y los cables USB y VGA integrados a su servidor para obtener un control instantáneo a nivel de BIOS - Nota: La función del mouse puede estar limitada en algunos entornos BIOS/UEFI
- **AUTOALIMENTACIÓN:** Se alimenta de la conexión USB del lado del servidor, lo que reduce la carga de la batería de la laptop y elimina la necesidad de una toma de CA, permitiéndole conectarse a cualquier dispositivo con un puerto VGA y una conexión USB
- **DISEÑO COMPACTO:** Este adaptador de tamaño de bolsillo y conforme a la TAA, no requiere accesorios adicionales, por lo que elimina la necesidad de transportar un crash cart tradicional cuando solucione problemas y preste servicio a sus sistemas

Hardware

Política de Garantía

2 Years

Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	No
Resolución Analógica Máxima	1920x1200 @ 60Hz
Cantidad Máxima de Usuarios	1
MTBF	909.000

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	1 - USB Mini B (5 pines)
Conectores del Host	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Software

Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.9 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
-------------------	---

Linux 2.6 a 4.11 (solamente las versiones LTS; glibc 2.18 o superior)

Observaciones / Requisitos

- | | |
|------|---|
| Nota | <ul style="list-style-type: none"> - Si va a utilizar una interfaz con un dispositivo Linux, este adaptador solo es compatible con teclados QWERTY estándar en modo de configuración para inglés de Estados Unidos - Nota: La función del ratón puede estar limitada o no funcionar en algunos entornos BIOS/UEFI |
|------|---|

Indicadores

- | | |
|-----------------|---|
| Indicadores LED | <ul style="list-style-type: none"> 1 - Enlace Consola del Usuario/USB 1 - Enlace Host/Servidor de Video (VGA) 1 - Enlace Mouse/Teclado (USB) del Host/Servidor |
|-----------------|---|

Requisitos de Energía

- | | |
|------------------------|--------------------|
| Fuente de alimentación | Alimentado por USB |
|------------------------|--------------------|

Requisitos Ambientales

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
| Humedad | HR 80% |

Características Físicas

- | | |
|--------------------|--|
| Color | Negro |
| Tipo de Gabinete | Plástico |
| Longitud del Cable | <ul style="list-style-type: none"> 16.4 in [416 mm] 1 x 15in (385mm) USB host cable 1 x 11in (290mm) VGA host cable 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable |

Longitud del Producto	5.2 in [13.3 cm]
Ancho del Producto	2.9 in [7.4 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Profundidad del Producto	4.5 in [115 mm]
Peso del Producto	6.0 oz [170.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.9 in [30.1 cm]
Ancho de la Caja	6.5 in [16.5 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [5.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	12.6 oz [358.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Crash Cart USB
	1 - Cable USB A a Mini-B

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.