


## Scheda PCIe USB-C a 4 Porte, USB 3.2 10Gbps, Scheda di Espansione PCI Express USB Type-C con 4 Controller USB Indipendenti, Windows/Linux/macOS, TAA

ID prodotto: P10Q4C-USB-CARD



Questa scheda di espansione da PCI Express 3.0 a USB consente di aggiungere 4 porte USB Type-C a 10Gbps ad computer desktop o ad un server.

Le tradizionali schede USB a singolo controller condividono la larghezza di banda su tutte le porte. Con i suoi quattro controller USB indipendenti, questa scheda di espansione USB-C consente a ciascuna porta di raggiungere una velocità fino a 10 Gbps, riducendo i colli di bottiglia e aumentando il throughput dei dati.

L'elevata larghezza di banda rende la scheda ideale per il trasferimento di file di grandi dimensioni, per l'editing in tempo reale di foto e video ad alta risoluzione su dispositivi di archiviazione esterni, per scaricare i contenuti multimediali da dispositivi mobili, per l'utilizzo di dispositivi di acquisizione video ad alta risoluzione, di apparecchiature fotografiche tethered o di adattatori di rete USB ad alta velocità come l'adattatore Ethernet 10G in rame o fibra.

Questa scheda USB PCI Express può fornire fino a 5V 3A (15W) per ogni porta USB-C, consentendo la sincronizzazione e la ricarica dei dispositivi portatili. Se la scheda madre non è in grado di fornire energia sufficiente, un connettore di alimentazione SATA integrato può fornire alimentazione aggiuntiva alla scheda.

La scheda PCI Express USB è plug-and-play con la maggior parte dei principali sistemi operativi, tra cui Windows, macOS e Linux. La scheda è compatibile con gli slot PCI Express 3.0 x4, x8 e x16. Il controller di espansione USB viene inoltre fornito con una staffa a profilo standard preinstallata e include una staffa a basso profilo per garantire la massima compatibilità.

### Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- **SCHEDA USB AD ALTE PRESTAZIONI:** Questa scheda USB Type-C a 4 porte aumenta la connettività di un computer desktop o di un server; È dotata di controller USB individuali per un massimo di 10 Gbps per singola porta (solo dati); PCI Express 3.0; Conforme TAA
- **10GBPS DEDICATI PER PORTA:** Dispone di 4 porte USB che assicurano fino a 10Gbps di velocità per porta; Ideale per trasferimenti di file di grandi dimensioni, per l'uso simultaneo di più dispositivi USB-C o per l'utilizzo di adattatori di rete USB 10GbE
- **COMPATIBILITÀ:** La scheda viene fornita con una staffa a profilo standard già installata (profilo basso incluso), è necessario uno slot PCIe 3.0 x4 (o sup.); Driver PnP; Velocità: 10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1,1Mbps; Compatibile con Windows/Linux/macOS
- **ALIMENTAZIONE SATA AUSILIARIA:** Se la scheda madre non eroga energia sufficiente, è possibile utilizzare il connettore SATA integrato per fornire ulteriore potenza alle porte USB; La scheda di espansione USB-C PCIe interna può fornire fino a 15W per porta
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** Progettata e realizzata per i professionisti dell'IT, questa scheda USB 3.2 Gen 2 PCI Express Type-C è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

---

### Hardware

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Norme di garanzia    | 2 Years                                       |
| Porte                | 4                                             |
| Interfaccia          | PCI Express                                   |
| Tipo scheda          | Profilo standard (staffa basso profilo incl.) |
| Stile porte          | Integrato nella scheda                        |
| Standard del settore | PCI Express 3.0                               |

|            |                    |
|------------|--------------------|
| ID chipset | ASMedia - ASM3142  |
|            | ASMedia - ASM1543  |
|            | ASMedia - ASM2812X |

#### Prestazioni

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Total USB Power Output                 | 15W max per port          |
| Massima velocità di trasferimento dati | 10Gbps                    |
| Tipo e velocità                        | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s |
| Supporto UASP                          | Sì                        |

#### Connettore/i

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Porte interne   | 1 - Alimentazione SATA (15 pin)                       |
| Porte esterne   | 4 - USB 3.2 Type-C (24 Pin, Gen 2, 10Gbps, 15W Power) |
| Connettori host | 1 - PCI Express x4                                    |

#### Software

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 10, 11                                     |
|                                     | Windows Server® 2019, 2022                          |
|                                     | macOS; 10.6 to 26.1                                 |
|                                     | Linux 2.6 e versioni successive - Solo Versioni LTS |

#### Alimentazione

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Fonte di Alimentazione | Alimentazione tramite bus |
|------------------------|---------------------------|

#### Ambientale

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura d'esercizio      | 0°C to 85°C (32°F to 185°F)    |
| Temperatura di conservazione | -25°C to -13°C (14°F to 185°F) |
| Umidità                      | 20% ~ 80% RH (senza Condensa)  |

#### Caratteristiche

fisiche

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Colore             | Rosso             |
| Lunghezza prodotto | 5.5 in [140 mm]   |
| Larghezza prodotto | 2.2 in [56.2 mm]  |
| Altezza prodotto   | 4.7 in [119.9 mm] |
| Peso prodotto      | 3.3 oz [94 g]     |

Informazioni  
confezione

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Lunghezza Confezione            | 6.7 in [17.0 cm] |
| Larghezza del Pacco             | 5.6 in [14.2 cm] |
| Altezza del Pacco               | 1.2 in [3.0 cm]  |
| Peso spedizione<br>(confezione) | 5.6 oz [160.0 g] |

Contenuto della  
confezione

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Incluso nella<br>confezione | 1 - Scheda USB PCIe (Staffa Standard Installata) |
|                             | 1 - Staffa a basso profilo                       |
|                             | 1 - Guida rapida                                 |

Informazioni sulla  
garanzia

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Anni |
|----------|--------|

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.