

Sistema de Caja de Expansión PCI Express a 2 PCI y 2 PCI-E - Longitud Completa

ID del Producto: PEX2PCIE4L



El chasis de expansión para PCI/PCI Express, modelo PEX2PCIE4L, constituye una rápida y sencilla solución de expansión de E/S para casi cualquier sistema con PCI Express (PCIe) disponible. Agregar tarjetas PCI/PCIe a un servidor o una estación de trabajo, o bien proporcionar una plataforma para el intercambio de tarjetas entre un equipo móvil y de sobremesa es una solución económica y que ahorra tiempo, ya que maximiza las capacidades de E/S de un sistema.

El chasis para expansión externa permite agregar dos ranuras PCI (32 bits/33 MHz) de tamaño completo (35 cm), así como dos ranuras PCIe x1 (un solo canal) a un ordenador anfitrión, a través de una única conexión PCI Express. Dado que proporciona un ancho de banda total de 250 MBps desde la tarjeta del controlador anfitrión PCIe x1, permite que el ordenador funcione como si las tarjetas de chasis de expansión estuvieran conectadas directamente a la placa base.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Expansión de la capacidad de E/S de PCI y PCI Express de sistemas existentes

- Permite agregar tarjetas de tamaño completo o de altura completa a sistemas compactos
- Soporte PCI para sistemas que tienen solo ranuras PCIe
- Ideal para probadores e ingenieros de sistemas que necesiten intercambiar regularmente tarjetas PCI o PCIe de E/S

Características

- Bahía de expansión con 2 puertos PCI (32 bits/33 MHz) y 2 puertos PCIe de un solo canal (250 MBps)
- Sistema de expansión PCI/PCIe con autoalimentación y botón de apagado/encendido
- La fabricación en acero resistente se ajusta a los requisitos de entornos industriales y de servidores
- Admite tarjetas PCI de expansión tanto de 5V, como de 3,3V
- Conforme con las especificaciones PCI 2.3 y PCIe 1.1
- Soporte para informes avanzados sobre errores, incluidos los informes ECRC
- Soporte para tarjetas de expansión con longitud extendida (35 cm)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	PCI Express
Tipo de Bus	PCI Express
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips	Texas Instruments - XIO200A Texas Instruments -XIO3130

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	250 Mbps
MTBF	135.012 horas

Conector(es)

	Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI Express x1
	Puertos Externos	2 - Ranura PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) 2 - Ranura PCI Express x1
Software		
	Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Este producto tiene problemas de compatibilidad con los controladores SATA de Silicon Image en las plataformas AMD El chasis le ofrece hasta 5V a 3A, 3,3V a 4,5A o una combinación total de 15 vatios
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	3A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	36
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 75°C (-40° to 167°F)
	Humedad	HR 5% a 95%
Características Físicas		

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	15.0 in [38.2 cm]
Ancho del Producto	5.4 in [13.7 cm]
Altura del Producto	5.6 in [14.3 cm]
Peso del Producto	5.2 lb [2.4 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.2 in [20.9 cm]
Ancho de la Caja	17.4 in [44.3 cm]
Altura de la Caja	9.8 in [24.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.9 lb [3.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Caja de Expansión PCI
	1 - Tarjeta PCI Express
	1 - Cable DVI-D de 91 cm
	1 - Soporte de Perfil Bajo
	1 - Kit de Tornillos
	3 - Cable de Alimentación (USA/RU/EU)
	1 - Adaptador de Alimentación
	1 - CD del Software
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.