

2-Port Dual-Monitor DisplayPort KVM Switch, 8K 60Hz / 4K 144Hz, DP 1.4, 2x USB 10Gbps Poorten, 4x USB HID Ports, Hotkey Schakelaar, TAA Compliant

Productcode: P2CDD143-KVM-SWITCH



Met deze dual monitor KVM-switch kunnen gebruikers schakelen tussen twee desktops met USB & DisplayPort. Hiermee kunnen dual-8K 60Hz DisplayPort schermen, een toetsenbord en muis en twee USB 10Gbps apparaten worden gedeeld.

Deze TAA-compliant KVM-switch ondersteunt dual 8K 60Hz DisplayPort schermen, waardoor deze ideaal is om met hoge resolutie afbeeldingen of video te werken. De switch heeft ook twee USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) hub-poorten voor snelle datatransfer en vier USB HID-poorten voor toetsenbord, muis en twee extra USB-randapparaten.

USB emulatie technologie zorgt voor sneller schakelen tussen toetsenbord, video en muis in vergelijking met traditionele KVM's. USB-emulatie zorgt bovendien voor compatibiliteit met combo toetsenborden/muizen en toetsenborden met extra functietoetsen.

Deze universele KVM-switch biedt hotkey en drukknop schakeling. Met hotkeys kan audio onafhankelijk worden geschakeld, zodat audio van de ene computer kan worden afgespeeld terwijl de andere computer wordt bediend. Een hoorbare zoemer bevestigt de hotkey input en LED's geven een visuele status van de geselecteerde host.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Deel dual monitors, muis, toetsenbord en audiorandapparatuur tussen vier desktopcomputers
- Uitermate geschikt voor toepassingen zoals CAD/CAM, videobewerking en content creation

Eigenschappen

- **DUAL 8K 60HZ MET HDR:** Bedien twee desktops met USB en DisplayPort via een gedeeld toetsenbord, muis, audioapparaat en dual 8K 60Hz, 4K 144Hz of 4K 120Hz DP 1.4 monitors; Ondersteunt HDR (tot 10-bit YCbCr 4:4:4); DSC vereist voor maximale prestaties
- **SNELLE & COMPATIBELE SCHAKELING:** USB-emulatie biedt snelle schakeling van maximaal vier USB HID apparaten tussen twee desktops/workstations; USB-emulatie zorgt voor compatibiliteit met combo toetsenborden/muizen; Werkt met elk OS en alle hardwareplatforms
- **2X SNELLERE DATA TRANSFER:** Twee USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) poorten bieden hogere snelheden dan USB Gen 1 (5Gbps) KVM's; Ideaal voor grote bestanden te versturen of Hi-Res foto's/video's te bewerken op externe storage; Incl 2x USB-C naar USB-A 10Gbps kabels
- **MEERDERE SCHAKELOPTIES:** De universele KVM-schakelaar kan worden bediend via drukknoppen of hotkeys, met een hoorbare buzzer ter bevestiging; LED's geven snel de poortselectiestatus weer; Luister naar audio van de ene computer terwijl u de andere bedient
- **DUURZAAM ONTWERP:** Duurzame stalen behuizing voorkomt elektromagnetische interferentie (EMI) en verbetert stabiliteit/betrouwbaarheid; Stevige constructie is ideaal voor installatie in diverse omgevingen; 8kV Air/6kV Contact ESD bescherming; TAA Compliant

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	2

Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Chipsetcode	Genesys Logic - GL3590

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Video Revision	DisplayPort 1.4
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Maximale digitale resoluties	8K 60Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	DisplayPort - 2 Channel Audio
	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Automatisch scannen	3, 8, 15 & 30 seconden
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	168,000 Uren

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)
	2 - DisplayPort
	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

1 - M-Type Barrel (Inner Diameter: 2.1 mm, Outer Diameter: 5.5 mm)

Software	Besturingssystemen	Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Een host met DisplayPort 1.4 en DSC ondersteuning is vereist voor maximale videoprestaties
		Een host met ondersteuning voor USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) is vereist voor maximale transfersnelheden bij gebruik van de USB hub poorten
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - PC LED: Vast groen wanneer een hostverbinding is gedetecteerd Knipperend groen wanneer geen hostverbinding is gedetecteerd
		1 - Hub LED: Vast rood wanneer de PC poort is geselecteerd
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	3A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	36W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0% ~ 80% RH (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Metal
Lengte product	6.3 in [16.0 cm]
Breedte product	3.9 in [10.0 cm]
Hoogte product	2.4 in [6.0 cm]
Gewicht product	1.7 lb [0.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	7.2 in [18.4 cm]
Breedte Verpakking	9.4 in [23.8 cm]
Hoogte Verpakking	3.5 in [8.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.1 lb [1.4 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM-switch
	2 - 1m USB-C naar USB-A Kabel
	1 - universele voedingsadapter (NA/EU/GB/ANZ)
	1 - Set rubberen voetjes
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.