

30cm Computer Stromkabel IEC320 EN 60320 C14 zu NEMA 5-15R

Produkt-ID: PAC100



Mit dem 30 cm langen Computernetzkabel PAC100 können Sie die die geschaltete Quelle am PC für die Stromversorgung Ihres Monitors oder Druckers nutzen.

Dieses C14-auf-NEMA 5-15R-Kabel wurde fachgerecht entwickelt und aus hochwertigen Materialien gefertigt. Es ist mit einem Stromanschluss (Stecker) mit Haube und einem Computernetzanschluss (Buchse) ausgestattet.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ermöglicht die Stromversorgung von Monitor oder Drucker über die geschaltete Quelle am PC

Merkmale

- 1x IEC 60320 C14-Stecker
- 1x NEMA 5-15-Buchse
- Stabile Bauweise

- **COMPATIBILITY:** PC Power Extension Cord NEMA 5-15R works with North American cables | Extend a 3-prong power connection from your desktop computer, server, or printer | Replacement power supply cable/cord
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Stromkabel Lebenslang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

Steckverbinder

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinder A	1 - IEC 60320 C14 Strom
Steckverbinder B	1 - NEMA 5-15 Strom (Nordamerika)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	UL gelistet
---------	-------------

Strom

Eingangsspannung	125 AC
Eingangsstrom	10 A

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20 to 60 °C
Lagertemperatur	-20 to 60 °C
Feuchtigkeit	0 bis 70 %

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	18 AWG
Kabellänge	1.0 ft [0.3 m]
Produktlänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktbreite	1.4 in [3.5 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]

Produktgewicht 2.7 oz [76.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 8.7 in [22.0 cm]

Paketbreite 7.9 in [20.0 cm]

Pakethöhe 1.4 in [3.6 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 3.0 oz [84.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 30 cm Monitornetzadapter

Garantieinformationen

Warranty Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.