


PCI Express RS232 seriell-kortadapter med 2 portar och 16950 UART

Produkt ID: PEX2S950



PEX2S950 2 portars PCI Express RS232 adapterkort för serieport med 16950 UART kan installeras i en tillgänglig PCI Express-kortplats för att ge två högpresterande 19C950 RS232 seriella UART kanaler/portar - en bekväm lösning för att ansluta moderna eller äldre seriella enheter med stöd av dataöverföringshastigheter på upp till 460 kbps.

2 portars RS232 seriellt kort är enkelt att installera och konfigurera med stöd för en bred skara Windows®-operativsystem. Dessutom har kortet IRQ-delning och stöder plug-and-play-anslutningar från seriella enheter och garanterar bekväma och problemfria installationer.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- **Tillverkning** (CNC-maskineri, utrustning för processkontroll, streckkodsläsare, seriella skrivare)

- POS (kredit/betalkortsläsare, kvittoskrivare, streckkodsläsare, kassaapparater, våg)
- Säkerhet (UPS-kontroll, tillgång till knappsats, videokameror, kortläsare, modem)
- Casino (videoterminal för lotteri, spelmaskin)
- Miljökontroll (ljussättning, temperatur, klockor)
- Hälsovård (patientövervakningsutrustning, skötarstation, modem)
- Hotellreception (seriella skrivare, streckkodsläsare, tangentbord, mus, kvittoskrivare, kredit/betalkortsläsare)
- Hotellbransch/restaurang (kreditkort/betalkortsläsare, seriella skrivare)
- ISDN nätverksarbete
- Konsumenter (modem, PDA:er, digitala kameror, skrivare)

Funktioner

- Dual channel 16C950 UART - fullt kompatibelt med 16C550-enheter
- Maximal dataöverföringshastighet på 460 kbps
- Standardprofilfäste installerat, valfria lågprofilfästen medföljer
- PCI Express 1x kort, kompatibelt med 1x, 2x, 4x, 8x och 16x buss
- 128-byte FIFO-djup per sändare och mottagare
- Automatiserad intern programflödesreglering med programmerbar Xon/Xoff i båda riktningarna
- Automatiserad extern flödeskontroll för hårdvara med RTS/CTS och/eller DSR/DTR
- PCI 2.2 och PCI strömhantering 1.0-kompatibelt

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	2
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)

	Porttyp	Inbyggd på kort
	Chipset-ID	PLX/Oxford - OXuPCI952
Prestanda		
	Seriellt protokoll	RS-232
	Maximal överföringshastighet	460.8 kbps
	Databitar	5, 6, 7, 8, 9
	FIFO	128 Bytes
	Medeltid mellan fel (MTBF)	14,744,913 Hours
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1
	Externa portar	2 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Linux 3.5 to 4.11.x LTS Versions only
	Microsoft WHQL-certifierad	Ja
Miljö		
	Drifttemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Luftfuktighet	5~85 % RH
Utseende		
	Produktlängd	4.1 in [10.5 cm]
	Produktbredd	0.8 in [2 cm]
	Produkthöjd	4.7 in [12 cm]
	Produktvikt	2.2 oz [63 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.8 in [14.8 cm]
Paketets bredd	2.1 in [54 mm]
Paketets höjd	7.7 in [19.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	0.3 lb [0.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - PCI Express seriellt kort
	2 - Fästen i lågprofil
	1 - Drivrutin CD
	1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.