

2-portars PCI Express RS232-seriellt adapterkort - PCIe RS232-seriellt
värdstyrenhetskort - PCIe till seriell DB9 - 16950 UART - Expansionskort med låg profil
- Windows & Linux

Produkt ID: PEX2S953LP



Med denna RS232-seriella kortadapter kan du lägga till två RS232 DB9 seriella portar till din dator via en PCI Express-kortplats (PCIe). Det gör att du kan interagera med seriella enheter som kortläsare, skrivare, knappsatser och modem, med hastigheter upp till 921,4 kbps.

Med brett OS-stöd, inklusive för Windows och Linux, är detta PCI Express-kort enkelt att integrera i blandade miljöer. Kortet är förkonfigurerat med ett lågprofilfäste och inkluderar även ett fullprofilfäste, så installationen är enkel oavsett formfaktorn.

Denna PCIe till seriell-adapter stöder följande funktioner:

- Kompatibel med industristandarden 16950 UART
- Stöder maximal överföringshastighet upp till 921,4 kbps
- Ger 5/12 V-ström utgång på pin 9 när extern ström är ansluten
- 256 byte djup FIFO per sändare och mottagare
- Stöder 9, 8, 7, 6, 5 databitar
- Asix AX99100 chipset
- Kompatibel med PCI Express 1.1

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Installera i hem- eller kontorsdatorer
- Anslut i detaljhandels POS-applikationer
- Anslut till automatiserade självbetjäningskiosker eller ATM-maskiner
- Interagera med RS232-seriella enheter som kortläsare eller skrivare

Funktioner

- Lägg till RS232 DB9 utan att köpa en ny server eller dator
- PCI Express 1.1-kompatibel, vilket garanterar pålitlig prestanda
- Maximera integrationen med formfaktorn tack vare fäste i lågprofil och högprofil
- Snabba dataöverföringshastigheter på upp till 921,4 kbps
- Stöder 256 byte djup FIFO per sändare och mottagare

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	2
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	mini PCI Express
Korttyp	Lågprofil (SP-fästen ingår)
Porttyp	Inbyggd på kort
Chipset-ID	Asix AX99100

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
Databitar	5, 6, 7, 8, 9
FIFO	256 Bytes
Flödeskontroll	Ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS
Paritet	None, Odd, Even, Space, Mark
Stoppbitar	1, 1.5, 2
Medeltid mellan fel (MTBF)	1 712 904 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1
Interna portar	1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)
Externa portar	2 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Linux 2.4.x and up - LTS Versions only
Microsoft WHQL-certifierad	Ja

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Valbar strömutfång med 9-pin på serieporten
------	---

Ström

Inspänning	12V DC
Utspänning	12V DC

Miljö

Drifttemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Luftfuktighet	5~85 % RH

Utseende

Färg	Grön
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	4.4 in [11.2 cm]
Produktbredd	0.9 in [2.2 cm]
Produkthöjd	3.1 in [8.0 cm]
Produktvikt	2.8 oz [80.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.9 in [17.5 cm]
Paketets bredd	5.7 in [14.4 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.7 oz [134.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - PCIe seriellt kort
	2 - Low Profile Brackets (Installed)
	1 - Fäste i högprofil
	1 - Användarhandbok

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.