

Scheda adattatore FireWire 2b 1a PCI 1394b a 3 porte con kit DV Editing

ID prodotto: PCI1394B_3



La scheda adattatore FireWire PCI PCI1394B_3 a 3 porte trasforma uno slot PCI in 2 porte FireWire 800 (IEEE 1394b) e in 1 porta FireWire 400 (IEEE 1394a). Si tratta di una soluzione conveniente per collegare dispositivi FireWire 800 (e i meno recenti FireWire 400) a un computer desktop.

La scheda adattatore è una versatile soluzione FireWire compatibile con gli slot PCI da 5 e 3,3 V e gli ambienti operativi a 64 e 32 bit che semplifica la creazione di un centro multimediale digitale per laptop ad alta velocità o il collegamento di periferiche avanzate FireWire come dischi rigidi portatili, videocamere digitali DV, fotocamere digitali e unità CD-RW/DVD-RW.

Questa scheda adattatore di alta qualità offre collegamenti FireWire 800 e 400 affidabili con una velocità di trasferimento dei dati rispettivamente di 800 e 400 Mbps (per le velocità di 800 Mbps è richiesto uno slot PCI a 64 bit).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di aggiungere una porta FireWire ad alta velocità a un desktop senza porte FireWire.

- Consente di collegare una fotocamera digitale a un desktop abilitato per PCI/PCI-X per scaricare fotografie e video.
- Consente il collegamento di un disco rigido esterno ad alta velocità a un sistema abilitato per PCI/PCI-X.

Caratteristiche

- Due porte esterne FireWire 800 con supporto di velocità di trasferimento dati fino a 800 Mbps
- Una porta esterna FireWire 400 con supporto di velocità di trasferimento dati fino a 400 Mbps
- Conforme agli standard IEEE 1394-1995, 2000, 1394b e OHCI 1.1
- Conforme alle specifiche PCI revisione 2.2
- Compatibile con slot PCI o PCI-X da 3,3V/5V, 32/64 bit
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
- Comprende il kit di video editing: Ulead Video Studio SE e cavo FireWire

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	3
Interfaccia	FireWire 400 (1394a)
	FireWire 400 (1394a)
Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda	Profilo standard
Standard del settore	PCI 2.2, OHCI, IEEE-1394B, IEEE-1394A, IEEE-1394
ID chipset	Texas Instruments - 3AA651W

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	800 Mbps
--	----------

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 64 bit)
-------------------	---

Porte esterne	1 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a)
	2 - Firewire 800 (9 pin, IEEE 1394b)
Software	
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10, 11
	Mac OS® 10.2.x
	Linux 2.4
Note/requisiti speciali	
Requisiti di sistema e cavi	Unused PCI slot
	Il PCI1394B_3 deve essere installato in uno slot PCI a 64 bit per raggiungere velocità di trasferimento dati di 800 Mbps. In uno slot PCI a 32 bit, la scheda passa di default a 400 Mbps come velocità di trasferimento dei dati per tutte le periferiche collegate, inclusi i dispositivi FireWire 800.
Caratteristiche fisiche	
Colore	Verde
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	6.6 in [16.7 cm]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Altezza prodotto	3.9 in [9.9 cm]
Peso prodotto	3.1 oz [89 g]
Informazioni confezione	
Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.1 in [20.6 cm]
Larghezza del Pacco	5.7 in [14.6 cm]
Altezza del Pacco	1.6 in [4.0 cm]

	Peso spedizione (confezione)	8.5 oz [240.0 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Scheda FireWire PCI 1 - Cavo FireWire 1 - CD software 1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.