


Combo card PCI seriale/parallela 2S1P con 16550 UART

ID prodotto: PCI2S1P



La combo card PCI seriale/parallela PCI2S1P trasforma uno slot PCI in due porte seriali 16C550 esterne e una porta parallela EPP/ECP esterna: soluzione tutto-in-uno che offre collegamenti paralleli e seriali occupando uno solo slot PCI. Adatta per l'installazione su un computer con fattore di forma ridotto, la scheda PCI seriale/parallela comprende una staffa di montaggio a basso profilo/mezza altezza che semplifica l'installazione. La combo card seriale/parallela è adatta alla connessione plug-and-play del PCI e supporta la condivisione IRQ per un'installazione rapida e semplice. La combo card è supportata praticamente in qualsiasi ambiente operativo Microsoft Windows (Windows® 7, Server 2008 R2, Vista, XP, ME, 2000, 98, 95 e NT4).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Macchine self service automatizzate e chioschi per il controllo di dispositivi seriali quali balance, touchscreen, lettori di schede magnetiche, scanner per codici a barre, stampanti per ricevute, stampanti per etichette
- Applicazioni per POS in negozi al dettaglio di alimentari e qualsiasi altro tipo di negozio di vendita al

dettaglio per il controllo di tastiere, cassette di registratori di cassa, stampanti per ricevute, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, bilance e display sollevati fissati su pali

- Workstation per sportelli bancomat nelle versioni a profilo completo o basso per il controllo di dispositivi seriali quali cassette di registratori di cassa, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, stampanti, tastiere/tastierini, pen pad
- Sportelli bancomat ATM automatizzati standard per il controllo di tastiere, stampante per ricevute, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, LCD touchscreen, controllo di telecamere e così via
- Utilizzata per controllare più telecamere di sorveglianza/sicurezza all'interno di parcheggi, palazzi di uffici e così via.

Caratteristiche

- Due porte seriali 16C550 con trasferimento dei dati fino a 115,2 Kbits/sec
- Una porta parallela EPP/ECP con trasferimento dei dati fino a 1,5 Mbits/sec
- Comprende una staffa di montaggio a basso profilo/mezza altezza opzionale.
- La porta parallela supporta EPP, ECP, SPP e BPP.
- La condivisione IRQ elimina i conflitti tra più schede.

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	2
Interfaccia	Seriale
	Parallelo
Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda
ID chipset	ASIX - MCS9835CV

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	Fino a 1,5 Mbits/sec.
--	-----------------------

Protocollo seriale	RS-232
Baud rate max	115,2 Kbps
FIFO	Serial: 32 Bytes Parallel: 16-Bytes

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)
Porte esterne	1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) 2 - DB-9 (9 pin, D-Sub)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0 / 6.0, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 3.5.x to 4.11.x Solo Versioni LTS
-------------------------------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità	5~85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Peso prodotto	2.3 oz [66.0 g]

Informazioni

confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.7 oz [190.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Scheda PCI 2S1P
	1 - Cavo a nastro DB9
	3 - Staffe basso profilo
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.