


8-poort low-profile PCI Express RS232 seriële adapterkaart met 161050 UART

Productcode: PEX8S1052



Met de PEX8S1052 8-poort low-profile PCI Express RS232 seriële adapterkaart met 161050 UART kunt u 8 RS-232 seriële poorten aan uw computer toevoegen met één low-profile PCI Express-sleuf.

De PCI Express seriële poortkaart ondersteunt een datatransmissiesnelheid van max. 460,8 Kbps en biedt een krachtige 16C1050 UART en een grote 256-byte FIFO-buffer voor verzenden/ontvangen, die samen zorgen voor high-speed seriële communicatie, en tegelijkertijd de algehele belasting van de systeem-CPU verlagen.

Geschikt voor de meeste standaard computerchassis biedt de 8-poort seriële kaart een low-profile/halfhoog design; een optionele steun met volle hoogte wordt meegeleverd. De meegeleverde breakout-kabel gebruikt één connector op de kaart voor 8 poorten, waardoor de talloze aansluitingen die bij vaste/statische poorten kunnen voorkomen, worden vermeden.

Gedekt door een StarTech.com levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedienen en bewaken van industriële machines in een productielijn of op een fabrieksvloer
- POS-toepassingen in supermarkten of ander winkels voor het aansturen van toetsenborden, kassalades, bonprinters, kaartlezers, weegschalen en verhoogde uitstallingen
- Werkplekken aan de balie van een bank in standaard of low profile versies, voor het aansturen van de seriële apparatuur zoals kassalades, kaartlezers, printers, toetsenborden / pinapparaten, pentabletten
- Zelfbedieningsautomaten en seriële apparaten, zoals weegschalen, touchscreens, magnetische kaart-lezers, barcodescanners, bonprinters, labelprinters

Eigenschappen

- 8-poort RS232 kaart
- Seriële datatransmissiesnelheid van max. 460,8 Kbps
- 256-byte FIFO per zender en ontvanger
- Low-profile steun geïnstalleerd, standard-profile steun meegeleverd
- Programmeerbare zenden/ontvangen FIFO Triggers voor interrupt-generatie
- Voldoet aan PCI-Express Specification 1.0a

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	8
Interface	Serieel
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorttype	Dongle (meegeleverd)
Chipsetcode	SystemBase - SB16C1052PCI

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	460,8 kbit/s

Databits	5, 6, 7, 8
FIFO	256 Bytes
Flow-control	Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS
Pariteit	None, Odd, Even
Stopbits	1, 1.5, 2

Connector(en)

Type connector(en)	1 - PCI Express x1
Externe poorten	8 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare PCI Express-sleuf
----------------------------	-------------------------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 100°C (32°F to 212°F)
Opslagtemperatuur	-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Lengte product	6.9 in [17.5 cm]
Breedte product	0.7 in [1.8 cm]
Hoogte product	2.7 in [6.9 cm]
Gewicht product	2.3 oz [66 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	2.0 in [50 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	19.5 oz [551 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 8-poort RS232 kaart
	1 - Breakout-kabel
	1 - Standaard bracket
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.