


PCI RS232 seriell kortadapter med 2 portar och 16950 UART

Produkt ID: PCI2S950



Seriella PCI2S950 PCI RS232-kortadaptern, 2 portar, med 16950 UART erbjuder två seriella högpresterande 16C950 UART kanaler/portar med bara en PCI-kortplats. Perfekt för att ansluta ny eller äldre seriell kringutrustning till ditt system med dataöverföringshastigheter på upp till 460,8 Kbps.

Det PCI-baserade seriella RS232 kortet är en kostnadseffektiv lösning för att ansluta seriella modem, POS-enheter, PDA:er, digitala kameror, skrivare, ISDN-terminaladapterar och mer, utan att behöva uppgradera kringutrustning för USB-kompatibilitet.

Installationen är enkel med stöd för ett brett spektrum av Windows®-operativsystem. Dessutom garanterar IRQ-delning och PCI plug and play-gränssnitt bekväma och problemfria anslutningar.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Tillverkning (CNC-maskineri, utrustning för processkontroll, streckkodsläsare, seriella skrivare)
- POS (kredit-/betalkortsläsare, kvittoskrivare, streckkodsläsare, kassaapparater, vågar)
- Konsument (modem, PDA:er, digitala kameror, skrivare)
- Säkerhet (UPS kontroll, tillgång till knappsats, videokameror, kortläsare, modem)
- Kasino (videoterminal för lotteri, spelmaskin)
- Miljökontroll (ljussättning, temperatur, klockor)
- Hälsovård (patientövervakningsutrustning, skötarstation, modem)
- Hotellreception (seriella skrivare, streckkodsläsare, tangentbord, mus, kvittoskrivare, kredit-/betalkortsläsare)
- Hotellbransch/restaurang (kredit-/betalkortsläsare, seriella skrivare)
- ISDN nätverksarbete

Funktioner

- Stödjer seriellt RS-232 gränssnitt
- Hel 128-byte mottagare och sändare FIFO
- Fullt anpassningsbar IRQ-tröskelvolymer
- Automatisk flödeskontroll
- IRQ-delning sparar på resurser och eliminerar konflikter

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	2
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	PCI (5 volt)
Korttyp	Standardprofil
Porttyp	Inbyggd på kort
Industristandarder	Strömhantering 1.1

	PCI 2.2	
Chipset-ID	PLX/Oxford - OX16PCI952	
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	460,8 Kbps
	Seriellt protokoll	RS-232
	Databitar	5, 6, 7, 8, 9
	FIFO	128 Bytes
	Medeltid mellan fel (MTBF)	14,744,913 Hours
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	1 - PCI (5 V, 32-bitars)
	Externa portar	2 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® 95, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Version only
Miljö		
	Drifttemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Luftfuktighet	5~85 % RH
Utseende		
	Produktlängd	4.7 in [12 cm]
	Produktbredd	0.8 in [2 cm]
	Produkthöjd	4.7 in [12 cm]
	Produktvikt	2.1 oz [60 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.3 in [21.2 cm]
Paketets bredd	1.6 in [40 mm]
Paketets höjd	5.7 in [14.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	0.4 lb [0.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - PCI seriellt kort med 2 portar
	1 - Drivrutin CD
	1 - Instruktionsblad

Warranty
Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.