

## Carte d'acquisition vidéo HD PCI Express 1080p30 - HDMI / DVI / VGA / Composante

N° de produit: PEXHDCAP



La carte d'acquisition vidéo HD PCI Express PEXHDCAP permet d'acheminer la vidéo et l'audio haute définition d'une source HDMI®, DVI ou composante (1080p) vers votre ordinateur par le biais d'une fente d'extension PCI Express.

Cette carte d'acquisition HD, qui prend en charge une résolution 1080p complète, la technologie HDMI® et l'audio stéréo RCA, constitue la solution idéale pour créer des copies numériques de vos vidéos afin de les modifier et de les compiler. La polyvalence de 3 différentes entrées vidéo (HDMI®, DVI, Composante), ajoutée à la capacité de capturer l'entrée VGA à l'aide de l'adaptateur DVI vers VGA inclus, ou DisplayPort® à l'aide d'un adaptateur actif, vous donne la liberté de brancher rapidement et facilement une multitude d'appareils audio-vidéo à votre ordinateur.

Cette carte d'acquisition PCI Express prend en charge les systèmes NTSC et PAL. Elle est livrée avec une suite logicielle d'acquisition vidéo facile à utiliser, vous permettant d'enregistrer des vidéos ou de faire des captures d'écran et de les enregistrer dans votre PC.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Ce produit n'enregistrera pas le contenu HDCP protégé.

Adaptateur actif DisplayPort non inclus

<b>Configuration du système :</b>

- Unité centrale : Intel Core 2 Duo (pour acquisition 720p)

Intel Core i5 (pour acquisition 1080p?)

- Mémoire : 1 Go
- Vidéo : Carte graphique compatible DirectX 9.0c

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Enregistre et convertit au format numérique des vidéos provenant de caméscopes, de consoles de jeu (XBox 360™) ou de caméras
- Importez des vidéos enregistrées sur votre ordinateur pour les éditer et faire votre propre compilation
- Capture d'écrans DVI / VGA / HDMI
- Capture vidéo / d'images à partir d'instruments et moniteurs médicaux

## Spécifications techniques

- Acquisition vidéo depuis des entrées HDMI®, DVI, VGA ou Composante
- Prend en charge l'audio stéréo HDMI ou RCA 2 voies
- Acquisition vidéo complète 1080p
- Prend en charge la capture d'images fixes
- Encodage MPEG 4 et H.264
- Prise en charge des systèmes NTSC et PAL
- Format d'image 16:9 et 4:3
- Adaptateur DVI vers VGA inclus

---

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Entrée AV	Component
	DVI
	HDMI
	VGA
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL
	Encodage vidéo : MPEG4/H.264
	Compatible DirectShow

---

#### Performance

Résolutions numériques max.	1080p30
Résolutions prises en charge	TV: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p PC: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600
Spécifications audio	Entrée stéréo RCA ou audio 2 voies HDMI 16 bits 48 000 Hz

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - PCI Express x1
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)
	1 - DVI-I (29 broches)
	1 - Vidéo composante (3 x RCA)
	1 - Audio stéréo (2 x RCA)

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
--------------------------------------	--

---

#### Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Unité centrale : Intel Core 2 Duo (pour acquisition 720p) Intel Core i5 (pour acquisition 1080p) Mémoire : 1 Go Vidéo : Carte graphique compatible DirectX 9.0c
---	---

---

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
-------------------------------	-----------------------------

---

Caractéristiques  
physiques

Longueur du produit	4.7 in [12 cm]
Largeur du produit	4.7 in [12 cm]
Hauteur du produit	0.8 in [2 cm]
Poids du produit	3.0 oz [86 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.3 in [21 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Poids brut	9.4 oz [267 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Carte d'acquisition PCI Express
	1 - Câble de dérivation audio Composant/RCA
	1 - Adaptateur DVI vers VGA
	1 - CD de logiciel/pilote
	1 - Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis