


PCI RS232 seriell kortadapter med 4 portar och strömutgång

Produkt ID: PCI4S954PW



Det PCI4S954PW seriella PCI-kortet med 4 portar (och strömutgång) gör om en PCI-kortplats till 4 seriella RS232-anslutningar (DB9) och låter kompatibla enheter få ström från serieportarna.

Detta seriella PCI-kort är lämpligt för många olika seriella RS232-tillämpningar och har alternativen 5 V och 12 V, som kan ge ström med stift 1, 4, 8 eller 9 så att du kan konfigurera kortet så att det passar kraven för dina RS232-enheter bäst.

Det seriella kortet med 4 portar är en flexibel lösning som lägger till serieportar till system med full eller liten formfaktor och levereras med fästen i både hel- och lågprofil och den medföljande breakout-kabeln håller ordning och reda på anslutningarna.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Övervaka och kontrollera industriella maskiner vid monteringsband eller i produktionsmiljö

- POS-användning i livsmedelsbutiker och andra butiker för att kontrollera tangentbord, kassalådor, kvittoskrivare, kortläsare/magnetremseläsare, vågar och upphöjda skyltar och stolpar
- Bankkassor i antingen helprofil eller lågprofil för att kontrollera seriella enheter så som kassalådor, kortläsare/magnetremseläsare, skrivare, knappsatser, pennplattor
- Automater och kiosker för att kontrollera serieenheter så som vågar, pekskärmar, magnetiska kortläsare, streckkodsskannrar, kvittoskrivare, etikettskrivare
- Används för att kontrollera flera övervaknings-/säkerhetskameror i parkeringshus, kontorsbyggnader m.m.
- Vanliga bankomater för att kontrollera knappsatser, kvittoskrivare, kortläsare/magnetremseläsare, pekskärmar i LCD, kamerastyrning m.m.

Funktioner

- Fyra RS232-serieportar med dataöverföringshastigheter på upp till 460 kbps
- Valbar spänning på 5 V eller 12 V
- Valbar strömutgång via stift 1/4/8/9
- Det universella PCI-kortet stöder installationer i PCI-kortplatser på 3,3 eller 5 V
- Kompatibelt med PCI specifikationen revision 3.0
- Högpresterande Oxford 16C950 UART
- 128-byte FIFO-djup per sändare och mottagare
- ±15 kV ESD-skydd på alla signalstift

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	4
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Porttyp	Dongel (medföljer)

Industristandarder	PCI 3.0
Chipset-ID	PLX/Oxford - OXuPCI954

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	460.8 kbps
Seriellt protokoll	RS-232
Databitar	5, 6, 7, 8, 9
FIFO	128 Bytes
Flödeskontroll	Automatiserad intern Xon/Xoff Automatiserad extern (CTS#/RTS# och/eller DSR#/DTR#)
Stoppbitar	1, 1.5, 2
Överspänningsskydd	±15 kV ESD på alla signalstift

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars)
Interna portar	1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)
Externa portar	4 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 2.4.x to 4.4.x LTS Versions only
Microsoft WHQL-certifierad	Ja

Ström

Utspanning	12/5V DC
------------	----------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
-----------------	-----------------------------

Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)

Luftfuktighet 5~85 % RH

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	5.0 in [12.7 cm]
Produktbredd	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöjd	2.5 in [6.4 cm]
Produktvikt	2.4 oz [68.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.9 in [15.0 cm]
Paketets bredd	8.3 in [21.0 cm]
Paketets höjd	2.0 in [50.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.9 lb [0.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Seriellt kort med 4 portar
	1 - Breakout-kabel
	1 - Lågprofilsfäste
	1 - Drivrutin CD
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.