

Carte PCI Express FireWire à 2 ports - Adaptateur PCIe FireWire 139a

N° de produit: PEX1394A2V2



La carte FireWire PCI Express 2 ports PEX1394A2V vous permet d'ajouter deux ports FireWire 400 à votre ordinateur de bureau. Ce produit est conforme à la norme TAA (Trade Agreements Act) du gouvernement fédéral des États-Unis et peut donc être acheté dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA.

Ajoutez la technologie FireWire aux derniers ordinateurs dotés de slots PCI Express. Continuez à utiliser vos périphériques qui ne seraient autrement pas compatibles avec les nouveaux ordinateurs. Vous pouvez ainsi connecter des périphériques FireWire IEEE 1394A tels que des appareils photo numériques, des disques durs externes, des caméscopes DV, des imprimantes, etc.

Pour une compatibilité étendue, l'adaptateur FireWire PCIE est pris en charge de façon native dans Windows® sans nécessiter de pilote supplémentaire. La carte FireWire PCI Express 1394a 2 ports dispose d'un support de hauteur standard et d'un support à faible encombrement/demi-hauteur permettant de l'installer sur de petits ordinateurs compacts. L'adaptateur PCI Express vers FireWire est également compatible avec les versions 10.10 à 10.13 de macOS.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Permet de connecter un appareil-photo numérique à un ordinateur de bureau équipé d'un logement PCI Express, afin de télécharger des photos et des vidéos.
- Ajoutez un port FireWire haute vitesse à un ordinateur de bureau/serveur sans port FireWire
- Permet de connecter un disque dur externe haute vitesse à un système compatible avec PCI Express.

Spécifications techniques

- Intègre un contrôleur hôte conforme à la norme TI 1394 OHCI
- Inclut un support d'installation faible encombrement/demi-hauteur
- Deux ports FireWire 400 6 broches avec vitesses de transfert d'au plus 400 Mbps.
- Installation Plug-and-Play.
- Conformité PCI Express 1.1 et IEEE 1394a-2000 Std, 1394-1995 Std

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	2
Interface	FireWire 400 (1394a)
Type de bus	PCI Express
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
Style de port	Intégré à la carte
ID du chipset	Texas Instruments - TSB82AA2

Performance

Vitesse max. de transfert de données	400 Mbit/s
Type et débit	FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
MTBF	102,635 hours

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - PCI Express x1
Ports externes	2 - FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Slot d'extension PCI Express libre
---	------------------------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Caractéristiques physiques

Couleur	Vert
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	3.5 in [8.9 cm]
Largeur du produit	2.7 in [6.8 cm]
Hauteur du produit	0.7 in [1.8 cm]
Poids du produit	1.7 oz [49.0 g]

Informations

d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	4.0 oz [114.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Carte PCIe FireWire 1394 2b 1a
	1 - Support pleine hauteur (installé)
	1 - Support faible encombrement
	1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis