Carte combo série/parallèle PCI Express 2S1P avec câble de dérivation

Nº de produit: PEX2S1P553B

La carte combo série/parallèle PCI Express 2S1P avec câble de dérivation PEX2S1P553B combine les fonctionnalités des cartes série et parallèles, en ajoutant 2 ports série RS232 et 1 port parallèle grâce à une seule fente PCI Express (PCI-E).Adaptée à la plupart des ordinateurs, cette carte offre une conception à faible encombrement/demi-hauteur et comprend un support demi-hauteur en option. Le câble de dérivation inclus utilise un seul connecteur de la carte pour fournir 3 ports, évitant ainsi les enchevêtrements de câbles liés aux ports fixes/statiques. Compatible avec une vaste gamme de systèmes d'exploitation, dont DOS, Windows® 7/Server 2008 R2/Vista/XP/Server 2003/2000/98SE (32/64 bits), Linux et Mac OS X.La carte offre également une conception monopuce à support natif qui apporte vitesse et fiabilité, tout en permettant de diminuer la charge supportée par le processeur jusqu'à 48 % par rapport aux cartes (à puce pont) traditionnelles.Ce produit remplace notre carte PEX2S1P552B.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Connectez des périphériques parallèles et série ancienne génération comme des imprimantes, des scanners, des adaptateurs de terminal RNIS, des lecteurs CD-R/RW, des lecteurs Zip® et les lecteurs de carte mémoire

• Fabrication (machines à commande numérique, équipement de commande de processus, lecteurs de code à barres, imprimantes série)

• Point de vente (lecteurs de carte de crédit/débit POS, imprimantes de reçus, lecteurs de code à barres, caisses enregistreuses, balances)

• Soins de santé (équipement de surveillance des patients, postes infirmiers, modems)

• Sécurité (contrôle UPS, panneaux de clé d'accès, caméras vidéo, lecteurs de carte, modems)

• Contrôle de l'environnement (éclairage, température, horloges)

• Divertissements (terminaux de loterie vidéo, machines à sous, systèmes de jeux)

• Hôtels/restaurants (imprimantes série, lecteurs de code à barres, clavier, souris, imprimante de reçus, lecteur de carte de crédit/débit).

• Grand public (modems, PDA, caméras numériques, imprimantes)

• Gestion de réseau RNIS

Spécifications techniques

• Conception à faible encombrement/demi-hauteur avec support pleine hauteur en option

• Conception monopuce, sans puce-pont

• Prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 1,5 Mb/s

• Prise en charge de vitesses de transfert série pouvant atteindre 250 Kb/s (par port)

• Compatibilité avec la norme industrielle UART 16C450/16C550

• Prise en charge des modes SPP, EPP (port parallèle amélioré), ECP (port à capacités étendues)

• Conformité aux spécifications de base PCI Express 1.0a

• 256 octets sur puce pour le trajet de transmission/réception PEPS de chaque port

• Connexion hôte PCI Express à une voie (x1)

Matériel

	Politique de garantie	Lifetime
	Nombre de ports	3
	Interface	Série
		Parallèle
	Type de bus	PCI Express
	Style de port	Dongle (inclus)
	Normes de l'industrie	UART 16C450/16C550
		SPP, EPP, ECP
	ID du chipset	ASIX - MCS9901CV-CC
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	250 Kbit/s en série et 1,5 Mbit/s en parallèle
	Protocole série	RS-232
	Débit en bauds max.	230,4 Kb/s
	Bits de données	5, 6, 7, 8
	PEPS	256 Bytes
	Contrôle de flux	Matériel, logiciel
	Parité	Even, Odd, None, Space, Mark
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - PCI Express x1
	Ports externes	1 - DB-25 (25 broches , D-Sub)
		2 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022

		Mac OS X® 10.4 à 10.9
		Linux 3.5.x et plus Versions LTS uniquement
	Certifié Microsoft WHQL	Oui
Alimentation		
	Tension d'entrée	12V DC
	Tension de sortie	12V DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humidité	Humidité relative de 5~85 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	3.7 in [95 mm]
	Largeur du produit	0.9 in [2.3 cm]
	Hauteur du produit	3.1 in [7.9 cm]
	Poids du produit	7.9 oz [225 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.8 in [17.3 cm]
	Package Width	5.6 in [14.3 cm]
	Package Height	1.3 in [3.4 cm]
	Poids brut	11.4 oz [322.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Carte PCI-E 2S1P
	1 - Câble de dérivation
	1 - Support pleine hauteur
	1 - CD de pilote
	1 - Manuel d'utilisation

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis