

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCI-E de 4 Puertos Serial Combo RS232 y RS485 RS 422 DB9

ID del Producto: PEX4S232485



La tarjeta de combinación serial PCI Express PCIe de 4 puertos (2 x RS232, 2 x RS422 / RS485), PEX4S232485, permite agregar al computador cuatro puertos seriales, dos RS232 y dos RS422/485, mediante una ranura de expansión PCI-Express.

Esta tarjeta serial PCI express es una solución compuesta únicamente de la tarjeta, compatible con casi cualquier protocolo de comunicación serial, con soporte para los modos operativos RS-232, RS-422 y RS-485 a 2 cables o RS-485 a cuatro cables.

Solución flexible para agregar puertos seriales a sistemas de tamaño grande o compactos (SFF), la tarjeta serial de 4 puertos incluye soportes tanto para bajo perfil, como para perfil completo, y el cable de conexión incluido evita el desorden en las conexiones.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para monitorear y controlar máquinas industriales en una línea de producción o en un entorno

de producción

- De uso en aplicaciones de puntos de venta en almacenes y otros comercios minoristas para controlar teclados, cajas registradoras, impresoras de facturas, lectores de tarjetas magnéticas, balanzas, y exhibidores de altura
- Estaciones de trabajo de cajeros automáticos tanto en versiones de perfil completo como de perfil bajo para controlar sus dispositivos seriales como por ejemplo cajas registradoras, lectoras de tarjetas/lectoras de tarjetas magnéticas, impresoras, teclados numéricos/pinpads, editores gráficos
- Máquinas automáticas de autoservicio y kioscos para controlar dispositivos de puerto serie como por ejemplo balanzas, pantallas táctiles, lectores de tarjetas magnéticas, escáners de código de barras, impresoras de facturas, impresoras de etiquetas

Características

- Tarjeta de combinación serial de 4 puertos (2 x RS232, 2 x RS422/485)
- Tasas de transferencia de datos RS232 de hasta 460 Kbps
- Soporte para modos RS485 a 2 cables o a 4 cables
- FIFO de 256 bytes por transmisor y receptor
- Incluido soporte estándar y de bajo perfil
- Conforme con la especificación 1.0a sobre PCI-Express
- Soporta la rev. 1.1 de PCI de Administración de Energía

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	Serial
Tipo de Bus	PCI Express
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Estilo de Puerto	Dongle (Incluido)
ID del Conjunto de Chips	SystemBase - SB16C1052PCI

Rendimiento

	Protocolo Serie	RS-232/422/485
	Tasa Máxima de Baudios	460,8 Kbps
	Bits de Datos	5, 6, 7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Control de Flujo	Ninguno, Xon/Xoff, RTS/CTS
	Paridad	None, Odd, Even, Space, Mark
	Bits de Detención	1, 1.5, 2
	MTBF	85,288 hours
	Protocolos Admitidos	RS-232, RS-422, RS-485 2-wire / 4-wire
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI Express x1
	Puertos Externos	4 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
Software	Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Ranura PCI Express disponible
Requisitos de Energía	Tensión de Entrada	12V DC
	Tensión de Salida	12V DC
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 100°C (32°F to 212°F)

Temperatura de Almacenamiento	0°C to 150°C (32°F to 302°F)
Humedad	HR 20~80%

Características Físicas

Color	Verde
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	5.0 in [12.7 cm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Altura del Producto	4.1 in [10.5 cm]
Peso del Producto	2.4 oz [67.4 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.6 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	13.7 oz [388.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Tarjeta de combinación PCI Express con puerto serial
	1 - Cable Multiconector
	1 - Soporte de Perfil Bajo
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.