


USB till SATA-konverterare för Raspberry Pi och utvecklingskort

Produkt ID: PIB2S31



Öka datalagringskapaciteten på din Raspberry Pi eller annat utvecklingskort genom att ansluta den direkt till en SATA-baserad hårddisk. Denna USB till SATA-konverterare är perfekt för egna projekt och tillämpningar och stöder alla modeller av Raspberry Pi samt andra utvecklingskort.

Med denna behändiga USB 2.0 SATA-konverterare kan du övervinna begränsningar på lagringskapacitet genom att ansluta en SATA-hårddisk eller optisk SATA-hårddisk genom ditt korts USB-A-port. På så vis får du åtkomst till många olika lagringsformat inklusive solid state-enheter eller hårddiskar, DVD-ROM-enheter eller CD-ROM-enheter.

USB till SATA-konverteraren integreras sömlöst med ditt befintliga utvecklingskort. Den är det perfekt tillägget för utvecklingskort-baserade tillämpningar som till exempel övervakning, mediaspelare och servrar, digitala skyltar och IoT/sakernas internet-lösningar.

Konverteraren är kompatibel med SATA I-, SATA II- och SATA III-hårddiskar, är enkel att installera och behöver ingen installation av drivrutiner. Den levereras med en USB-kabel och alla monteringsstillbehör, inklusive distanser, så att integrera den med din Raspberry Pi går snabbt och enkelt.

StarTech.com ger dig industriledande support för att du ska komma igång snabbt. PIB2S31 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Ge ditt Raspberry Pi-utvecklingskort mer datalagringsutrymme och funktioner för att skapa egna tillämpningar
- Utveckla lösningar för företagstillämpningar, som till exempel: mediatillämpningar, som nyhetstavlor, enkla servrar för att vara värd för en webbplats eller video och IoT/sakernas internet-lösningar, som till exempel ljus- och temperaturkontroll
- Skapa egna utvecklingskort-baserade tillämpningar för användning i hemmet

Funktioner

- Anslut ditt Raspberry Pi-kort till en SATA-enhet: SSD, HDD, DVD-ROM, DVD-RW, CD-ROM eller CD-RW
- Stöder SATA I, II och III
- USB 2.0 med dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- OS-oberoende utan att installation av drivrutiner krävs
- USB-kabel och monteringsstillbehör för Raspberry Pi medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 2.0
Busstyp	USB 2.0
Antal enheter	1
Enhetstyp	SATA
Chipset-ID	Renesas/NEC - μPD720231A

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
----------------------------------	----------

	Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
		SATA III (6 Gbps)
	RAID	Nej
	ATAPI Support	Ja
	Medeltid mellan fel (MTBF)	6 481 043 h
Kontakt(er)	Enhetskontakter	1 - 7 pin SATA Data Plug
	Värdkontakter	1 - USB Micro-B (5-stifts)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Ström	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
	Luftfuktighet	15% ~ 90% RH
Utseende	Färg	Röd
	Produktlängd	2.6 in [6.6 cm]
	Produktbredd	0.9 in [2.3 cm]
	Produkthöjd	0.4 in [1.1 cm]
	Produktvikt	0.3 oz [7.6 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	7.0 in [17.8 cm]

Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.5 oz [70.4 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB till SATA-konverterare
	1 - USB-A till Micro-B-kabel
	2 - distanser
	2 - Muttrar
	2 - Skruvar
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.