


PCI Express RS232 seriell-kortadapter med lågprofil, 8 portar och 161050 UART

Produkt ID: PEX8S1052



Den PEX8S1052 RS232 seriella kortadaptern med 8 portar och 161050 UART för PCI express i lågprofil låter dig lägga till 8 RS232 serieportar till datorn genom en enda PCI express-kortplats i lågprofil.

Serieportskortet för PCI express stöder datahastigheter på upp till 460,8 kbps och har en högpresterande 16C1050 UART och en stor 256-byte FIFO-buffert för transit/mottagning som arbetar tillsammans för att ge seriell kommunikation i hög hastighet och reducera CPU:ns belastning.

Det seriella kortet med 8 portar passar nästan alla chassin och har en design i lågprofil/halvhöjd och ett valfritt fäste i helhöjd. Den medföljande breakout-kabeln använder en enda kontakt på kortet för att ge 8 portar vilket undviker trånga anslutningar som kan förekomma vid fixerade/statiska portar.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Övervaka och kontrollera industriella maskiner vid monteringsband eller i produktionsmiljö

- POS-användning i livsmedelsbutiker och andra butiker för att kontrollera tangentbord, kassalådor, kvittoskrivare, kortläsare/magnetremseläsare, vågar och upphöjda skyltar och stolpar
- Bankkassor i antingen helprofil eller lågprofil för att kontrollera seriella enheter så som kassalådor, kortläsare/magnetremseläsare, skrivare, knappsatser, pennplattor
- Automater och kiosker för att kontrollera serieenheter så som vågar, pekskärmar, magnetiska kortläsare, streckkodsskannrar, kvittoskrivare, etikettskrivare

Funktioner

- RS232-kort med 8 portar
- Seriell dataöverföringshastighet på upp till 460,8 kbps
- 256 byte FIFO per sändare och mottagare
- Installerat fäste i lågprofil, standardprofil medföljer
- Programmerbar FIFO-utlösning för sändning/mottagning för avbrottsgenerering
- Kompatibelt med specifikationen PCI express 1.0a

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	8
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Lågprofil (SP-fästen ingår)
Porttyp	Dongel (medföljer)
Chipset-ID	SystemBase - SB16C1052PCI

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
Maximal överföringshastighet	460.8 kbps
Databitar	5, 6, 7, 8

	FIFO	256 Bytes
	Flödeskontroll	Ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS
	Paritet	None, Odd, Even
	Stoppbitar	1, 1.5, 2
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1
	Externa portar	8 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Tillgänglig PCI express-kortplats
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 100°C (32°F to 212°F)
	Förvaringstemperatur	-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
	Luftfuktighet	20~80% RH
Utseende	Produktlängd	6.9 in [17.5 cm]
	Produktbredd	0.7 in [1.8 cm]
	Produkthöjd	2.7 in [6.9 cm]
	Produktvikt	2.3 oz [66 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.3 in [21.2 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]

Paketets höjd 2.0 in [50 mm]

Fraktvikt (förpackning) 19.5 oz [551 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - RS232-kort med 8 portar
	1 - Breakout-kabel
	1 - Standardprofilfäste
	1 - Drivrutin CD
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.