


Tarjeta Adaptadora de 3 Puertos M.2 NGFF para SSD - Soporta 1x SSD M.2 PCIe NVMe - 2x SSD M.2 SATA III - Adaptador PCIe 3.0

ID del Producto: PEXM2SAT32N1



Esta tarjeta adaptadora M.2 SSD de 3 puertos es una de las únicas tarjetas que admite unidades SSD M.2 (unidades de estado sólido) basadas en PCIe y SATA. Es una forma versátil de ampliar la capacidad total de almacenamiento de su PC de sobremesa o servidor. Además, al ser compatible con una unidad M.2 PCIe de alta velocidad, puede aumentar la velocidad y el rendimiento de su ordenador.

Si necesita una forma sencilla y discreta de ampliar el almacenamiento de su ordenador, esta tarjeta puede ayudarle. La tarjeta proporciona una plataforma para añadir hasta tres SSD M.2 a prácticamente cualquier ordenador que tenga una ranura PCIe. Es compatible con las unidades SSD M.2 SATA habituales, así como con las nuevas unidades M.2 PCIe de alto rendimiento. Ahora, tiene una forma sencilla y eficaz de ampliar el almacenamiento de su ordenador, independientemente de los tipos de unidades M.2 que esté utilizando.


Cuando usted combina esta tarjeta con una unidad M.2 basada en PCI Express, puede dar al rendimiento de su ordenador un notable aumento de velocidad. Gracias a la compatibilidad con PCI Express 3.0 (hasta aproximadamente 40 Gbps), podrá instalar en su ordenador las últimas unidades SSD M.2 PCIe de alto rendimiento. Con un rendimiento más rápido, podrá realizar más trabajo en menos tiempo.

Debido a sus ventajas de rendimiento y tamaño, las unidades M.2 se utilizan habitualmente en los ordenadores portátiles. Si su portátil ha fallado, pero su unidad M.2 sigue funcionando, esta tarjeta puede ayudarle a recuperar los datos. Una vez instalada la unidad M.2 y completada la recuperación de datos, podrá seguir utilizando la unidad para fines de almacenamiento y copia de seguridad.

Esta tarjeta M.2 le permite aprovechar las ventajas de tamaño y rendimiento de las unidades SSD M.2 NGFF. Las unidades M.2 son más pequeñas que las típicas unidades de disco duro de placa o las SSD basadas en mSATA, por lo que puede instalarlas en PCs y servidores de formato pequeño, o en áreas más estrechas dentro de la carcasa de su ordenador.

Puede estar seguro de que sus unidades SSD M.2 son compatibles con la tarjeta adaptadora. Es compatible con los tamaños de unidad más comunes, incluyendo, 2280, 2260, 2242 y 2230.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Aumente la capacidad de almacenamiento interno de su ordenador estándar o de pequeño formato
- Acceda a los datos y recupérellos desde casi cualquier SSD M.2, como las unidades extraídas de portátiles y otros ordenadores
- Optimice su sistema para las aplicaciones de uso intensivo de E/S, como las suites ofimáticas, la edición de fotos y vídeos y los reproductores multimedia
- Instale la tarjeta como un componente de hardware vital cuando actualice o construya su ordenador

Características

- **AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD:** Proporciona una plataforma para hasta 3 unidades SSD M.2 a cualquier ordenador que tenga una ranura PCIe. Es compatible con las unidades SSD M.2 SATA habituales y con las nuevas unidades M.2 PCIe de alto rendimiento
- **MEJOR RENDIMIENTO:** Esta tarjeta adaptadora PCIe M.2 de 3 puertos funciona con dos unidades M.2 SATA y una sola unidad M.2 NVMe con soporte para PCIe 3.0 x4 (40Gb) - Incluye soportes estándar y de perfil bajo - Indicadores LED de alimentación y actividad
- **COMPATIBILIDAD MÁXIMA:** Esta tarjeta adaptadora PCIe M.2 es compatible con unidades M.2 SATA (B-Key) y M.2 NVMe (M-Key) - Tamaños de unidad compatibles: 2280, 2260, 2242 y 2230 - Compatible con ranura PCIe x4 o superior
- **AYUDA A LA RECUPERACIÓN DE DATOS:** Para un portátil averiado con unidad M.2 que funcione, conecte esta tarjeta a su ordenador de sobremesa para recuperar datos - Un puerto SATA de paso se conecta a una unidad adicional para transferir datos
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, esta tarjeta cumple con TAA y tiene un respaldo de 2 años, incluyendo

asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	3
Interfaz	M.2 SATA
	SATA
	M.2 PCIe
Tipo de Bus	PCI Express
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
Estándares Industriales	Especificación para conexión serial ATA 3.0 - SATA I/II/III (1,5/3/6Gbps)
	PCI Express 3.0

Rendimiento

Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Soporte para Multiplicador de Puertos	No
Bootable	Sí
RAID	No
ATAPI Support	Sí
MTBF	50.000 horas

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI Express x4
Puertos Internos	2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
	1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)

2 - SATA (7 pines, datos)

Software		
	Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required Note: When installed in a compatible operating system, the card is natively supported and doesn't require any additional drivers or software. However, your operating system must natively support PCIe SSDs (NVMe - Non-Volatile Memory Express).

Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Un ordenador equipado con PCI Express (PCIe), así como una ranura PCI Express x4, x8 o x16 disponible Uno o dos puertos SATA anfitrión en el ordenador anfitrión (por ejemplo, los puertos de la tarjeta controladora SATA o de la placa base SATA dentro de su ordenador) Sistema operativo compatible a nivel nativo con las unidades SSD PCIe (NVMe), como: - Windows® 8 o posterior - Mac OS 10.10.3 o posterior
	Nota	La transmisión máxima de esta tarjeta está limitada por la interfaz del bus. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 1.0, la transmisión máxima es 2,5Gbps por canal. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 2.0, la transmisión máxima es 5Gbps por canal.

Indicadores		
	Indicadores LED	3 - Actividad/estado de la unidad M.2 1 - Alimentación

Requisitos de Energía		
	Tensión de Entrada	12V DC
	Tensión de Salida	12V DC

Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Humedad	HR de 20%~80% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Verde
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [2 cm]
Altura del Producto	4.7 in [12 cm]
Peso del Producto	2.3 oz [65 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.4 in [16.2 cm]
Ancho de la Caja	5.1 in [12.9 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.4 oz [126.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Tarjeta adaptadora de unidades SSD M.2 NGFF de 3 puertos
	1 - Soporte de perfil bajo
	3 - Tornillos de Montaje de la unidad M.2
	3 - Soportes M.2 de sujeción para montaje
	3 - Tuercas M.2 para montaje
	1 - Destornillador
	1 - guía de inicio rápido

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.