

## MSA Conforme QSFP+ Cavo Ottico attivo - 30 m

ID prodotto: QSFP40GAO30M



Il prodotto QSFP40GAO30M è un cavo ottico QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable) conforme a MSA, progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router compatibili con 40 GbE. Questo cavo QSFP+ AOC supporta applicazioni Ethernet a 40 Gigabit (4 a 10 GbE) collegate tramite le porte QSFP+. È un cavo a bassa potenza e ridotta latenza, con funzione hot-swap, che consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

I cavi QSFP+ in fibra sono più leggeri e flessibili dei cavi a QSFP+ a collegamento diretto e questa caratteristica li rende perfetti per l'installazione in spazi angusti e per le connessioni a distanze maggiori. È progettato per le interconnessioni ad alta velocità ed è ideale per le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un point-to-point.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb
- Connessione di switch di rete o server in vari rack point-to-point

## Caratteristiche

- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Offre connessioni affidabili a 40 GbE
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 1,5 W
- Con funzione hot-swap

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
Reti compatibili	40 Gbps
Consumo energetico	< 1.5 W (per end)

### Connettore/i

Connettore A	1 - QSFP+
Connettore B	1 - QSFP+

### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	98.4 ft [30.0 m]

Larghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	11.8 oz [333.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Lunghezza Confezione	9.8 in [24.8 cm]
Larghezza del Pacco	12.6 in [32.0 cm]
Altezza del Pacco	0.4 in [10.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	0.8 lb [0.4 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo QSFP+
-----------------------------	----------------

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

