

Adaptador Tarjeta Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 (5Gbps) con Alimentación SATA

ID del Producto: PEXUSB3S23



La tarjeta PCI Express USB 3.2 Gen 1 de 2 puertos modelo PEXUSB3S23, permite agregar dos puertos USB 3.2 Gen 1 a cualquier sistema con una ranura PCI Express disponible. El adaptador requiere de una conexión de alimentación SATA para tener funcionalidad, y suministra 900mA de potencia por puerto a los dispositivos USB 3.2 Gen 1 conectados (500 mA, en el caso de USB 2.0), haciendo uso del conector SATA de la fuente de su computadora.

La tarjeta PCIe USB 3.2 Gen 1 cumple con el estándar USB Super Speed para velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, al tiempo que ofrece retrocompatibilidad con dispositivos USB 2.0 / 1.1. Para más versatilidad, esta tarjeta controladora está equipada con un bracket para perfil estándar e incluye un bracket para perfil bajo/media altura que permite su instalación en ordenadores de tamaño compacto.

Respaldo por la garantía de dos años de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite actualizar un sistema basado en PCI-e más antiguo a conexión USB 3.2 Gen 1 para emplear dispositivos equipados con USB 3.2 Gen 1
- Expansión de las capacidades USB del sistema mediante dos puertos externos adicionales
- Permite conectar discos duros externos adicionales, controladores de CD/DVD, reproductores MP3, impresoras, escáners, cámaras web, controladores de juegos, cámaras digitales, etc. a un sistema informático

Características

- Dispone de dos conexiones externas USB 3.2 Gen 1
- Soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Conector SATA de alimentación (necesario) que ofrece hasta 900 mA por puerto USB
- Cumple con la especificación PCI Express 2.0
- Compatibilidad total con las especificaciones para USB 3.2 Gen 1 rev 1.0 e Intel xHCI rev 1.0
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y USB 1.0/1.1
- Incluye un soporte de instalación de perfil bajo/altura media

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	PCI Express
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips	Etron - EJ168A

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	9.8 ft [3 m]
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Compatibilidad con UASP		No
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI Express x1
	Puertos Internos	1 - Alimentación SATA (15 pines)
	Puertos Externos	2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Software	Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Ranura PCI Express disponible
		Conector disponible de alimentación SATA de 15 pines
Requisitos de Energía	Tensión de Entrada	12V DC
	Tensión de Salida	12V DC
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
	Humedad	HR 10~90% Sin Condensación
Características Físicas	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero

Longitud del Producto	3.1 in [8.0 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [2.1 cm]
Altura del Producto	4.7 in [12.0 cm]
Peso del Producto	1.5 oz [43.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.5 oz [128.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI Express USB 3.0
	1 - Soporte de Perfil Bajo
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.