

1m Premium Zertifiziertes HDMI 2.0 Kabel mit Ethernet - High Speed UHD 4K 60Hz HDR - Robustes M/M HDMI Verbindungsabel mit Aramidfaser - TPE - Für UHD Monitoren/TVs/Displays

Produkt-ID: RHDMM1MPW



Dieses HDMI-Kabel mit Ethernet erfüllt die täglichen Anforderungen beim Anschluss Ihrer HDMI-Geräte. Das robuste HDMI-Kabel ist auf die Anforderungen von Business- und Heimanwendern ausgelegt und hält nachweislich anspruchsvollen Verschleißbedingungen stand.

Dieses zertifizierte Premium-HDMI-Kabel verfügt über eine Aramid-Faser-Verstärkung, die das Kabel vor der Belastung durch häufiges Biegen schützt. So kann das Kabel auch ohne Überdehnung oder Beschädigung des Kabelkerns gebogen werden.

- Aramid-Fasern sorgen für Festigkeit und Strapazierfähigkeit des Kabels
- Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität.
- Schutz vor elektromagnetischen Störungen dank Aluminium-Mylar-Folie mit Geflechschirm
- Eine TPE-Kabelhülle ist flexibler als ein Standard-PVC-Kabel

Das Kabel ist so konstruiert, dass der Steckverbinder nicht vom Mantel getrennt wird. Die besonders lange Zugentlastung hält, durch Tests nachgewiesen, über 10000 Biegevorgängen stand, bei denen das Kabel im 180-Grad-Winkel abgelenkt wird.

- Vergoldeter HDMI-Steckverbinder mit Metallabschirmung schützt die Platine vor elektromagnetischen Störungen und verstärkt den Anschlusspunkt
- Die Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen

Dieses 1 m lange zertifizierte Premium-HDMI-Kabel in Weiß unterstützt alle HDMI-2.0-Spezifikationen sowie Auflösungen von bis zu 4K 60 Hz bei einer Bandbreite von bis zu 18 Gbit/s. Das kurze Stecker-auf-Stecker-HDMI-Kabel unterstützt außerdem HDR für ein höheres Kontrastverhältnis und lebendige Farben für ein verbessertes und angenehmes Betrachtungserlebnis.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbinden Sie 4K/Ultra-HD-Displays und -Geräte

Merkmale

- **HOCHLEISTUNGSFÄHIG:** 1 m Premium zertifiziertes HDMI 2.0 Kabel mit Ethernet, 4K 60Hz (bis zu 4096x2160p), 18Gbit/s, HDR10 für hohes Kontrastverhältnis, Ultra wide Bildformat, 32Ch. Multi-Stream Audio mit 1536Hz Sampling (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
- **ROBUST:** HDMI-Kabel mit Aramidfaser für hohe Zugfestigkeit und Langlebigkeit; getestet bis zu 10000+ Biegezyklen bei 180° Winkel und 5000+ Einsteckvorgänge; Al-Mylar-Folie mit Geflecht mit EMI-Abschirmung; ideal für kommerzielle Umgebungen
- **FLEXIBLES KABEL:** Der langlebige TPE-Mantel und die Zugentlastung absorbieren die Belastung durch häufige Biegungen und schützen den Kern des robusten UHD HDMI 34AWG Kabels; TPE ist ungiftig, halogenfrei und RoHS-zertifiziert für ökologische Nachhaltigkeit
- **ANWENDUNGEN:** Ideal für Haus/Büro und unterwegs, arbeitet mit Computer/Laptop/Desktop/Workstation; für Ihr Fernseher/Monitor/Display/Projektor/Soundbar; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG; Kompatibel mit HDMI 2.0 UHD, 1080p Full HD und früheren HDMI Versionen
- **SPEZIFIKATIONEN:** 1 m | Weiss | HDMI 2.0 | HDMI Stecker auf Stecker | 34 AWG | Verstärkung: Aramidfaser | Mantel: TPE | EMI-Abschirmung | Audio Return Kanal (ARC), HDCP 2.2, CEC, BT.2020 Farbmatrik | Lebenslange Unterstützung

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Steckverbinderplatten Gold

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Audiospezifikationen Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig)

1 - HDMI (19-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe Weiß

Steckverbinderart Gerade

Drahtstärke 30 AWG

Kabellänge 3.3 ft [1 m]

Produktlänge 39.4 in [100.0 cm]

Produktbreite 0.7 in [1.7 cm]

Produkthöhe 0.3 in [0.8 cm]

Produktgewicht 1.2 oz [33.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 7.2 in [18.2 cm]

Paketbreite 6.0 in [15.2 cm]

Pakethöhe 0.9 in [2.2 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 2.8 oz [78.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - HDMI Cable

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.