


Gabinete Abisagrado para Rack de Servidores de 12U y 19 Pulgadas - De Montaje en Pared y con Puerta en Malla de Acero

ID del Producto: RK1219WALHM



Este Gabinete para Rack de Servidores, ofrece una solución durable para el montaje de equipo de servidores, routers, conmutadores y otro tipo de equipo de redes al tiempo que ahorra espacio y molestias.

Este resistente gabinete rack de 12U incluye un diseño de acero de alta calidad y una puerta de acceso ventilada de acero mallado para mantener su equipo de rack asegurado y ventilado.

Una adición adecuada a cualquier sala de servidores, armario de cableado, área de manufactura, bodega o local en donde el equipo de redes requiere un nivel adecuado de protección, este rack de 12U acomoda dispositivos de montaje en pared con una profundidad de 19 pulgadas e incluye un diseño con una bisagra trasera que facilita el acceso a cableado y puertos de los dispositivos instalados.

Nuestro Gabinete Rack 12U está diseñado para una confiabilidad garantizada de forma que le permite ser una plataforma segura para todos sus valiosos equipos, y está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- El montaje de equipo de red estándar de 19 pulgadas en entornos expuestos o no seguros

Características

- Diseño único abisagrado que se abre para fácil acceso a su equipo
- Puerta de malla de acero para más seguridad
- Soportes para ventilador, para ventilación adicional opcional
- Paso directo de cableado a través de la parte trasera del gabinete
- Diseño de acero resistente
- Paneles laterales removibles con seguro

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	12U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Lengüeta(s) para conexión a tierra
	Se envía totalmente ensamblado
	Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	132.3 lb [60 kg]
--------------------	------------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Malla de Acero
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera extraíble
Tipo de Panel Lateral	Acero
Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Tipo de Puerta Trasera	Acero
Características de la puerta trasera	Candado de seguridad con llave

Medidas del Producto

Ancho Interno	22.0 in [56 cm]
Profundidad Interna	20.6 in [52.2 cm]
Longitud del Producto	21.7 in [55 cm]
Ancho del Producto	23.5 in [59.7 cm]
Altura del Producto	25.0 in [63.5 cm]
Peso del Producto	55.4 lb [25.1 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	15.4 in [39.2 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	2.7 in [6.8 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	27.6 in [70 cm]
Ancho de la Caja	26.2 in [66.5 cm]

Altura de la Caja 26.1 in [66.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 62.0 lb [28.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- 1 - Gabinete abisagrado negro
- 1 - Juego de llaves
- 10 - Tornillos M6
- 10 - Tuercas Enjauladas M6

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.