

## Rack Gabinete Bastidor Abierto de Escritorio para Servidores de 2 Postes para 12U, 19"

ID del Producto: RK12OD



El soporte abierto para escritorio 12U (de 19 pulgadas, con dos lados), modelo RK12OD, es la opción perfecta para equipos más pequeños de audio/video y de tecnología en el caso de espacios estrechos en que no sea necesario un estante grande. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

El soporte 12U tiene un diseño compacto y de peso liviano que permite una posición independiente, adecuado para su montaje en un escritorio o cerca del mismo, lo cual facilita el acceso, en el espacio de trabajo, a equipos instalados de forma apilada. Este liviano soporte con dos laterales está fabricado conforme a las normas de ingeniería EIA de montaje de soportes e incluye 20 tornillos M5 con tuercas enjauladas, lo cual permite el montaje de hasta cinco dispositivos.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Permite montar patch panels, conmutadores de redes, y routers en redes de oficinas pequeñas/oficinas en casa/oficinas IT facilitando el acceso a los equipos
- Permite montar KVMs y sistemas de computación/servidores de montaje en rack en forma ordenada directamente sobre su escritorio o bien a un costado del mismo
- Permite montar equipos de Audio y Video como por ejemplo dispositivos, conmutadores o extensores de transmisión/distribución

## Características

- Incluye 20 tornillos M5 con tuercas enjauladas para el montaje de los dispositivos
- Fácil de ensamblar
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Diseño liviano para facilitar la reubicación
- Cumple con los estándares EIA

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	12U
Características Especiales	Ensamblaje Sencillo
Perfil para carriles de montaje	En G
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

---

### Rendimiento

Capacidad de Carga	110.5 lb [50 kg]
--------------------	------------------

---

### Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

---

### Medidas del Producto



Longitud del Producto	11.5 in [29.2 cm]
Ancho del Producto	19.8 in [50.3 cm]
Altura del Producto	23.1 in [58.6 cm]
Peso del Producto	5.6 lb [2.6 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	13.5 in [34.3 cm]

---

#### Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Longitud de la Caja	24.0 in [61 cm]
Ancho de la Caja	6.5 in [16.4 cm]
Altura de la Caja	3.9 in [99 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.8 lb [3.1 kg]

---

#### Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Postes Verticales de 12U
	Patas de Soporte
	Soporte de expansión
	Paquete de elementos para ensamblaje (8 Tornillos)
	Tornillos M5
	Tuercas Jaula M5
	Patas de Goma

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

